


Profile de montare cu înălțime parțială 19", CIPP



Aceste profile parțiale, care pot fi reglate pe înălțime și pe adâncime, permit montarea echipamentelor de 19", permițând în același timp accesul clienților la componentele montate pe contrapanoul din dulap.

CARACTERISTICI

Descriere: Profile de montare cu înălțime parțială pentru respectarea cerințelor de montare la 482.6 mm (19") pe toate părțile. Reglabil pe adâncime în trepte de 25 mm, utilizând profilele CLPK.

Material: Oțel zincat de 2 mm.

Cantitate pachet: 2 bucăți cu accesorii de montare.

Cerințe montaj: Pentru dulapuri cu lățimea de 800 mm adăugați suporturi CIC.

SPECIFICAȚII

Thickness: 2mm
Material: Oțel Zincat
Finish: Oțel Zincat

Table 1/1

Număr de catalog	Height	Width	Depth	Rack Units	Enclosure Material	Quick Ship
CIPP06	267mm	45mm	29mm	6U	Oțel Zincat	No
CIPP09	400mm	45mm	29mm	9U	Oțel Zincat	No
CIPP10	445mm	45mm	29mm	10U	Oțel Zincat	No
CIPP11	489mm	45mm	29mm	11U	Oțel Zincat	No
CIPP13	578mm	45mm	29mm	13U	Oțel Zincat	No
CIPP15	667mm	45mm	29mm	15U	Oțel Zincat	No
CIPP18	800mm	45mm	29mm	18U	Oțel Zincat	No

AVERTIZARE

Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.



Portofoliul nostru puternic de mărci:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE