


Console monobloc din oțel moale, MPG



Consola compactă din oțel moale, MPG, cu grad de protecție IP 55/56 este disponibilă pentru vânzare. Are un panou cu balamale pentru pupitru, iar designul ergonomic permite instalarea ușoară și accesul la echipamentele HMI. Mărește și spațiul de montare disponibil. Ca alternativă, se pot utiliza panouri superioare de oțel inoxidabil când consola este expusă la agenți chimici etc.

STANDARDE INDUSTRIALE

cULus_UL Listed

CE, UK CA, UL, EAC

CARACTERISTICI

Material: Corp și ușă: oțel moale de 1,5 mm. Panou spate: oțel moale de 1,5 mm. Plăci de bază: oțel galvanizat de 1,2 mm. Contrapanou: oțel galvanizat de 2,5 mm.

Corp: Pliat și sudat pe margini. Structura consolei include o bază care asigură o distanță între podea și partea inferioară a ușilor, având rol de plintă integrată.

Uși și panouri: Cu pliere simplă și montare pe suprafață cu balamale, permițând deschiderea spre stânga și spre dreapta pentru ușa de bază. Unghi de 12° față de orizontală. Balamale ascunse pe marginea de sus, permițând deschiderea la 90°. Panou ținut deschis de o opritoare mecanică cu autocuplare și autoeliberare. Ușă dublă la unitățile de bază cu lățime de 1200 și 1600 mm.

Contrapanou: Contrapanou standard în unitatea de bază.

Încuietore: Încuietori double-bit de 3 mm pentru panoul superior. Pentru bază, două încuietori double-bit de 3 mm.

Intrare cabluri: Deschidere în partea inferioară pentru accesul cablurilor. Plăci inferioare pentru presetupe, furnizate standard.

Împământare: Știfturi filetate M8 pe corp, ușă, panoul superior și panoul spate.

Finisaj: RAL 7035, înveliș de vopsea structurată aplicată în câmp electrostatic

Protecție: Ușă simplă: IP 66 | TIP 4, 12, 13 | IK 10. Ușă dublă: IP 55 | TIP 12, 13 | IK 10.

Livrare: Contrapanou și piulițe și șaibe adecvate pentru împănântare. Consola este livrată pe un palet de lemn.

SPECIFICAȚII

- Body Thickness:

1.5mm
- Door Thickness:

1.5mm
- Color:

Light Gray
- Material:

Oțel Zincat
- Finish:

Vopsit Pulbere
- Color Code:

RAL 7035

Table 1/1						
Număr de catalog	Height	Width	Depth	Panel Size	Max Mounting Depth	Weight
MPG06R5	985mm	600mm	400mm	790 x 499mm	333mm	54kg
MPG08R5	985mm	800mm	400mm	790 x 699mm	333mm	64.5kg
MPG10R5	985mm	1000mm	400mm	790 x 899mm	333mm	78kg
MPG12R5	985mm	1200mm	400mm	790 x 1099mm	333mm	89kg
MPG16R5	985mm	1600mm	400mm	790 x 1499mm	333mm	115kg

DETALII SUPLIMENTARE DESPRE PRODUS

Notă: Doar consolele cu lățimea de 1200 și 1600 mm au ușă dublă.

AVERTIZARE

Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.



Portofoliul nostru puternic de mărci:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE