


Console de oțel inoxidabil dintr-o bucată, MPGS



Consola compactă din oțel inoxidabil MPGS, cu grad de protecție IP 66/55 este disponibilă pentru vânzare. Are un panou cu balamale pentru pupitru, iar designul ergonomic permite instalarea ușoară și accesul la echipamentele HMI. De asemenea, crește spațiul de montare disponibil. Această consolă poate fi instalată în aproape orice mediu, în funcție de clasa de protecție.

STANDARDE INDUSTRIALE

cULus_UL Listed

CE, UK CA, UL, EAC

CARACTERISTICI

Material: Oțel inoxidabil cu granularitate AISI 304/AISI 316L (la cerere). Corp și ușă: 2 mm. Panou spate: 1,5 mm. Plăci inferioare: 1,5 mm. Contrapanou: oțel galvanizat de 2,5 mm.

Corp: Pliat și sudat pe margini. Structura consolei include o bază care asigură o distanță între podea și partea inferioară a ușilor, având rol de plintă integrată.

Uși și panouri: Cu pliere simplă și montare pe suprafață cu balamale, permițând deschiderea spre stânga și spre dreapta pentru ușa de bază. Unghi de 12° față de orizontală. Balamale ascunse pe marginea de sus, permițând deschiderea la 90°. Panou ținut deschis de o opritoare mecanică cu autocuplare și autoeliberare. Ușă dublă la unitățile cu bază cu lățime de 1200.

Contrapanou: Contrapanou standard în unitatea de bază.

Încuietore: Încuietori double-bit de 3 mm pentru panoul superior. Pentru bază, două încuietori double-bit de 3 mm.

Intrare cabluri: Deschidere în partea inferioară pentru accesul cablurilor. Placă inferioară pentru presetupe furnizată standard.

Împământare: Știfturi filetate M8 pe corp, ușă, panoul superior și panoul spate.

Finisaj: Oțel inoxidabil cu granularitate 400.

Protecție: Ușă simplă: IP 66 | TIP 4X, 12, 13 | IK 10. Ușă dublă: IP 55 | TIP 12, 13 | IK 10.

Livrare: Contrapanou și piulițe și șaibe adecvate pentru împănântare. Consola este livrată pe un palet de lemn.

SPECIFICAȚII

Body Thickness:	2mm
Door Thickness:	2mm
Finish:	Lustruit

Table 1/1

Număr de catalog	Height	Width	Depth	Panel Size	Max Mounting Depth	Weight
MPGS06	985mm	600mm	400mm	790 x 499mm	357.5mm	60kg
MPGS06-316	985mm	600mm	400mm	790 x 499mm	357.5mm	60kg
MPGS08	985mm	800mm	400mm	790 x 699mm	357.5mm	73.72kg
MPGS08-316	985mm	800mm	400mm	790 x 699mm	357.5mm	73.72kg
MPGS10	985mm	1000mm	400mm	790 x 899mm	357.5mm	80kg
MPGS10-316	985mm	1000mm	400mm	790 x 899mm	357.5mm	80kg
MPGS12	985mm	1200mm	400mm	790 x 1099mm	357.5mm	90.67kg
MPGS12-316	985mm	1200mm	400mm	790 x 1099mm	357.5mm	90.67kg

DETALII SUPLIMENTARE DESPRE PRODUS

Notă: Doar consolele cu lățimea de 1200 mm au ușă dublă. * La cerere

AVERTIZARE

Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răni corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.



Portofoliul nostru puternic de mărci:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE