

Bară exterioară pentru fixarea cablurilor, CABP



Această bară reglabilă de fixare a cablurilor oferă o modalitate sigură de fixare a cablurilor sub dulap, ceea ce optimizează spațiul interior. Sunt evitate tensiunile în cablu din exterior, în acest mod protejând echipamentele împotriva deteriorării.

CARACTERISTICI

Descriere: Montată sub plăcile inferioare pentru maximizarea întregului spațiu util din dulap. Susține cleme pentru cabluri standard CAC pentru cablurile de intrare. Se reglează complet în adâncime. Când se conectează cabluri ecranate EMC la bara de suport

Material: Oțel zincat de 2 mm.

Cantitate pachet: 2 bare cu accesorii de montare. Pentru lățime de 1200 mm, 4 bare cu accesorii de montare.

Cerințe montaj: Adăugați cleme CAC în funcție de diametrul cablului.

SPECIFICAȚII

Thickness: 2mm
Material: Oțel Zincat
Finish: Oțel Zincat

Table 1/1						
Număr de catalog	Height	Width	Depth	Enclosure Material	Product Family	Quick Ship
CABP400	45mm	400mm	36mm	Oțel Zincat	Free-Standing	No
CABP500	45mm	500mm	36mm	Oțel Zincat		No
CABP1000	45mm	1000mm	36mm	Oțel Zincat		No
CABP800	45mm	800mm	36mm	Oțel Zincat		No
CABP1200	45mm	1200mm	36mm	Oțel Zincat		No
CABP600	45mm	600mm	36mm	Oțel Zincat		No

AVERTIZARE

Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.



Portofoliul nostru puternic de mărci:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE