

Suporturi transversale parțiale SF, SFBP-B



Aceste bare de suport permit montarea unor cadre pivotante cu înălțime parțială în interiorul dulapurilor industriale și în interiorul cofretelor din oțel, furnizând o metodă de fixare solidă.

CARACTERISTICI

Descriere: Permite montarea cadrelor pivotante cu înălțime parțială în dulapurile de oțel/compacte cu acces total la deschiderea dulapului. Cadrul pivotant poate fi montat cu deschiderea pe stânga sau pe dreapta.

Material: Oțel zincat de 3 mm.

Cantitate pachet: Un kit complet pentru un cadru pivotant.

Cerințe montaj: Poate fi utilizat în dulapuri cu uși prin intermediul profilului separator VB/CDV. Pentru reglarea pe adâncime folosiți profilul CLPK.

SPECIFICAȚII

Table 1/1						
Număr de catalog	Height	Width	Depth	Material	Finish	Thickness
SFBP03	62mm	75mm	31mm	Oțel Zincat	Oțel Zincat	3mm

AVERTIZARE

Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.



Portofoliul nostru puternic de mărci:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE