


Suport bară colectoare PE/N, WO60

Suport de bară colectoare cu 1 pol, pentru o gamă vastă de dimensiuni de bare colectoare .



CARACTERISTICI

Descriere: Suport PE/N. Se montează individual. Conexiune N-PE ușor de realizat.

Tensiune nominală: 690 V.

Tensiune nominală de izolare U_i : 1000 V.

Tensiune nominală admisă U_{imp} : 6 kV.

Rezistența la scurtcircuit: 14 kA (max. 400 mm distanță între suporturi).

SPECIFICAȚII

Table 1/1						
Număr de catalog	Height	Width	Depth	Material	Finish	Color
01356	20mm	65mm	50mm	Plastic, Oțel	Smooth	Light Gray
01601	20mm	164mm	50mm	Plastic, Oțel	Smooth	Light Gray

AVERTIZARE

Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.



Portofoliul nostru puternic de mărci:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE