


Dop pentru compensarea presiunii, EDA



Bușonul pentru compensarea presiunii egalizează presiunile care apar în urma diferențelor de temperatură dintre interiorul dulapului și mediul exterior, în același timp reducând riscul de pătrundere a prafului în dulap.

STANDARDE INDUSTRIALE

CE UKCA

CE UKCA

CARACTERISTICI

Descriere: Compensează presiunea înaltă cu gradul ridicat de protecție. În dulapuri, diferențele de presiune pot să apară în timpul variațiilor extreme de temperatură; atunci când se întâmplă acest lucru, există riscul de praf și umiditate în interiorul dulapului. O membrană semiimpermeabilă în interiorul dopului permite aerului și umidității să părăsească dulapul. În direcția opusă, se permite doar aer uscat în dulap. Montare cu filet M40x1.5 cu piuliță. Pentru compensarea optimă de presiune, vă recomandăm să utilizați două dispozitive pe laturi opuse spre partea de sus a dulapului.

Material: Plastic.

Temperatură de exploatare: Între -35 °C și +70 °C.

Necesită prelucrare: Gaură cu diametrul de 40.5 mm.

Protecție: IP 66 / IP X9K.

Aprobări: CE.

Finisaj: Gri deschis.

Cantitate pachet: 1 bucată.

SPECIFICAȚII

Table 1/1						
Număr de catalog	Height	Width	Depth	Material	Finish	Color
EDA40	37mm	60mm	60mm	Plastic, Rubber	Smooth	Light Gray

AVERTIZARE

Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.



Portofoliul nostru puternic de mărci:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE