


Poliester, MGRP



Gama de casete cu borne din poliester MGRP, cu grad de protecție IP 66, 67, conține produse de stoc disponibile în numeroase dimensiuni diferite. Gama MGRP este bine adaptată pentru mediile de interior și exterior, datorită rezistenței sale ridicate la coroziune, fiind și rezistentă la radiațiile UV. Apa și praful sunt împiedicate să intre în cutia de terminație, eliminându-se astfel riscul de defectare a componentelor și, cu aceasta, perioadele inutile de nefuncționare.

STANDARDE INDUSTRIALE

cULus_UL Listed

GOST

CE UKCA

CARACTERISTICI

Descriere: Cutie din poliester. Adecvată pentru utilizare în exterior, rezistentă la radiațiile UV conform UL746 C.

Material: Poliester ranforsat cu fibră de sticlă.

Garnitură: Livrat standard cu garnitură poliuretan. Garnituri silicon, neopren și EPDM disponibile la cerere.

Temperatură de rezistență: -40 °C până la +100 °C cu garnitură poliuretan standard. -60 °C până la +130 °C cu garnitură silicon. -35 °C to +100 °C cu garnitură EPDM. -30 °C până la +80 °C cu garnitură neopren.

Inflamabilitate: UL94 V-0.

Protecție: IP 66, 67 | IK 08, 07 pentru MGRP08080xGE.

Finisaj: RAL 7000.

Aprobări: CE, GOST. Pentru cULus_UL Listed contactați departamentul de vânzări.

Livrare: Carcasă, capac și șuruburi capac. Șuruburi capac din oțel inoxidabil.

Notă: Contrapanoul, GMP și balamalele, HHI sunt disponibile separat.

SPECIFICAȚII

Material: Polyester
Color Code: RAL 7000
Finish: Smooth
Color: Squirrel Gray

Table 1/1

Număr de catalog	Height	Width	Depth	Body Thickness	Cover Thickness	Cover Screw Quantity
MGRP080806GE	75mm	80mm	55mm	3.5mm	4mm	4
MGRP080808GE	75mm	80mm	75mm	3.5mm	4mm	4
MGRP081106GE	75mm	110mm	55mm	3.5mm	4mm	4
MGRP081108GE	75mm	110mm	75mm	3.5mm	4mm	4
MGRP081606GE	75mm	160mm	55mm	3.5mm	4mm	4
MGRP081608GE	75mm	160mm	75mm	3.5mm	4mm	4
MGRP081906GE	75mm	190mm	55mm	3.5mm	4mm	4
MGRP081908GE	75mm	190mm	75mm	3.5mm	4mm	4
MGRP121209GE	120mm	122mm	90mm	4.5mm	5mm	4
MGRP122209GE	120mm	220mm	90mm	4.5mm	4mm	4
MGRP161609GE	160mm	160mm	90mm	6mm	5mm	4
MGRP162609GE	160mm	260mm	90mm	6mm	5mm	4
MGRP163609GE	160mm	360mm	90mm	6mm	5mm	4
MGRP165609GE	160mm	560mm	90mm	6mm	5mm	6
MGRP252612GE	250mm	255mm	120mm	6mm	5mm	4
MGRP254012GE	250mm	400mm	120mm	6mm	5mm	4

Număr de catalog	Height	Width	Depth	Body Thickness	Cover Thickness	Cover Screw Quantity
MGRP414012GE	405mm	400mm	120mm	6mm	5mm	4

AVERTIZARE

Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.



Portofoliul nostru puternic de mărci:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE