

Profile de 19", AVP



La utilizarea acestor profile, echipamentele de 19" pot fi fixate cu ușurință în cofrete, în fabrică sau pe teren.

CARACTERISTICI

Descriere: Pentru cofrete cu lățimea de 600 mm. Reglabil pe adâncime cu ajutorul accesoriului AMG. Distanța utilă dintre ușă și profilele de 19": 56 mm. Montat pe orificiile balamalei, în partea frontală a cofretului. Pentru cofretele din oțel inoxidabil este necesară prelucrarea.

Material: Oțel zincat de 2 mm.

Cantitate pachet: O pereche cu accesorii de montare.

SPECIFICAȚII

Thickness: 2mm
Finish: Galvanizat
Material: Oțel Zincat

Table 1/1						
Număr de catalog	Height	Width	Depth	Rack Units	Enclosure Material	Quick Ship
AVP0600	600mm	55mm	50mm	13U	Oțel Zincat	No
AVP1200	1200mm	55mm	50mm	26U	Oțel Zincat	No
AVP0800	800mm	55mm	50mm	17U	Oțel Zincat	No
AVP1000	1000mm	55mm	50mm	21U	Oțel Zincat	No

DETALII SUPLIMENTARE DESPRE PRODUS

Nepotrivit pentru AFS.

AVERTIZARE

Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.



Portofoliul nostru puternic de mărci:
CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE