


## Panouri laterale | Dulapuri industriale, SPM



Aceste panouri laterale vor asigura menținerea protecției împotriva factorilor externi, ceea ce va conduce la funcționarea fără probleme a componentelor electrice și la protejarea personalului împotriva accidentărilor.

### CARACTERISTICI

Descriere: Instalare facilă, de către o singură persoană. Etanșare cu o garnitură din poliuretan extrudat dintr-o bucată și montare cu 8 șuruburi și noul sistem de fixare patentat. Pot fi înlocuite cu ușile laterale DNS.

Material: Placă din oțel de 1.5 mm.

Finisaj: Vopsea pudră structurată, RAL 7035.

Protecție: IP 55 | TYPE 12, 13 în combinație cu MCS. IP66 | TYPE 4, 12, 13 în combinație cu MCS-HP.

Cantitate pachet: 2 panouri cu accesorii de montare.

## SPECIFICAȚII

**Thickness:** 1.5mm  
**Material:** Oțel Zincat  
**Finish:** Vopsit Pulbere  
**Color Code:** RAL 7035

Table 1/1

| Număr de catalog | Height | Width | Depth  | Color      | Enclosure Material | Quick Ship |
|------------------|--------|-------|--------|------------|--------------------|------------|
| SPM1805R5        | 1800mm | 19mm  | 500mm  | Light Gray | Oțel Zincat        | No         |
| SPM1804R5        | 1800mm | 19mm  | 400mm  | Light Gray | Oțel Zincat        | No         |
| SPM1806R5        | 1800mm | 19mm  | 600mm  | Light Gray | Oțel Zincat        | No         |
| SPM2005R5        | 2000mm | 19mm  | 500mm  | Light Gray | Oțel Zincat        | No         |
| SPM2004R5        | 2000mm | 19mm  | 400mm  | Light Gray | Oțel Zincat        | No         |
| SPM2006R5        | 2000mm | 19mm  | 600mm  | Light Gray | Oțel Zincat        | No         |
| SPM2008R5        | 2000mm | 19mm  | 800mm  | Light Gray | Oțel Zincat        | No         |
| SPM2206R5        | 2200mm | 19mm  | 600mm  | Light Gray | Oțel Zincat        | No         |
| SPM2208R5        | 2200mm | 19mm  | 800mm  | Light Gray | Oțel Zincat        | No         |
| SPM1106R5        | 1100mm | 19mm  | 600mm  | Light Gray | Oțel Zincat        | No         |
| SPM1406R5        | 1400mm | 19mm  | 600mm  | Light Gray | Oțel Zincat        | No         |
| SPM1606R5        | 1600mm | 19mm  | 600mm  | Light Gray | Oțel Zincat        | No         |
| SPM1808R5        | 1800mm | 19mm  | 800mm  | Light Gray | Oțel Zincat        | No         |
| SPM2010R5        | 2000mm | 19mm  | 1000mm | Light Gray | Oțel Zincat        | No         |
| SPM1205R5        | 1200mm | 19mm  | 500mm  | Light Grey | Oțel Zincat        | No         |
| SPM1405R5        | 1400mm | 19mm  | 500mm  | Light Gray | Oțel Zincat        | No         |

| Număr de catalog | Height | Width | Depth  | Color      | EnclosureMaterial | Quick Ship |
|------------------|--------|-------|--------|------------|-------------------|------------|
| SPM1605R5        | 1600mm | 19mm  | 500mm  | Light Gray | Oțel Zincat       | No         |
| SPM1810R5        | 1800mm | 19mm  | 1000mm | Light Gray | Oțel Zincat       | No         |
| SPM2210R5        | 2200mm | 19mm  | 1000mm | Light Gray | Oțel Zincat       | No         |

## AVERTIZARE

Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe [www.nvent.com](http://www.nvent.com) și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.



Portofoliul nostru puternic de mărci:

**CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE**