

Panouri laterale din oțel inoxidabil, SPMS



Aceste panouri laterale vor asigura menținerea protecției împotriva factorilor externi, ceea ce va conduce la funcționarea fără probleme a componentelor electrice și la protejarea personalului împotriva accidentărilor.

CARACTERISTICI

Descriere: Panouri laterale din oțel inoxidabil. Etanșare cu o garnitură din poliuretan extrudat dintr-o bucată și montare cu 8 șuruburi și noul sistem de fixare patentat.

Protecție: IP 55 | TYPE 12, 13 în combinație cu MCSS. IP 66 | TYPE 4X, 12 în combinație cu MCSS-HP.

Cantitate pachet: 2 panouri.

Material: Oțel inoxidabil pre-granulat de 1.5 mm AISI 304 / AISI 316L.

Finisaj: Oțel inoxidabil pregranulat, 400.

SPECIFICAȚII

Thickness: 1.5mm
Finish: Lustruit

Table 1/1						
Număr de catalog	Height	Width	Depth	Material	Product Family	Enclosure Material
SPMS2006-316	1964mm	18mm	562mm	Stainless Steel 316	Free-Standing	Oțel Zincat
SPMS1805-316	1764mm	18mm	462mm	Stainless Steel 316	Free-Standing	Oțel Zincat
SPMS2006	1964mm	18mm	562mm	Stainless Steel 304	Free-Standing	Oțel Zincat
SPMS1805	1764mm	18mm	462mm	Stainless Steel 304	Free-Standing	Oțel Zincat

AVERTIZARE

Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.



Portofoliul nostru puternic de mărci:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE