

Panouri laterale pentru soclu | Dulapuri industriale, PS



Spațiul suplimentar creat de plintă poate fi închis folosind aceste panouri, în scopul restricționării accesului la acest spațiu.

CARACTERISTICI

Descriere: Panouri laterale pentru acoperirea deschiderilor de pe lateralele soclului PF. Panouri dublu pliate pentru rezistență maximă.

Material: Placă din oțel de 1,5 mm.

Finisaj: Vopsea pudră structurată, RAL 7022.

Cantitate pachet: 2 panouri. Accesoriile de montare sunt incluse în PF/PV.

SPECIFICAȚII

Thickness: 1.5mm
Material: Oțel Zincat
Finish: Vopsit Pulbere
Color Code: RAL 7022
Color: Umbra Gray

Table 1/1

Număr de catalog	Height	Width	Depth	Enclosure Material	Product Family	Quick Ship
PS1030	100mm	300mm	27mm	Oțel Zincat	Free-Standing	No
PS1050	100mm	500mm	27mm	Oțel Zincat	Free-Standing	No
PS2050	200mm	500mm	27mm	Oțel Zincat	Free-Standing	No
PS1040	100mm	400mm	27mm	Oțel Zincat	Free-Standing	No
PS2040	200mm	400mm	27mm	Oțel Zincat	Free-Standing	No
PS1060	100mm	600mm	27mm	Oțel Zincat	Free-Standing	No
PS2060	200mm	600mm	27mm	Oțel Zincat	Free-Standing	No
PS1080	100mm	800mm	27mm	Oțel Zincat	Free-Standing	No
PS2080	200mm	800mm	27mm	Oțel Zincat	Free-Standing	No
PS2030	200mm	300mm	27mm	Oțel Zincat	Free-Standing	No
PS1100	100mm	999mm	27mm	Oțel Zincat	Free-Standing	No
PS2100	200mm	999mm	27mm	Oțel Zincat	Free-Standing	No

AVERTIZARE

Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.



Portofoliul nostru puternic de mărci:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE