


Bare transversale de suport pentru cadre pivotante, ESFB



Barele de suport permit montarea cadrelor pivotante parțiale sau de înălțime completă și în plus permit montajul unor accesorii suplimentare.

CARACTERISTICI

Descriere: Pentru montarea pe toată înălțimea a cadrelor pivotante în dulapurile combinabile și compacte de oțel. Când este necesară montarea pe înălțime parțială

Material: Oțel zincat de 3 mm.

Cerințe montaj: Barele de suport (ESFB) cu lățimea de 600 mm pot fi montate și direct într-un dulap cu lățimea de 1200 mm, prin intermediul unui VBD. Barele de suport (ESFB) cu lățimea de 800 mm pot fi montate și direct în dulapurile cu lățimea de 1600 mm.

Cantitate pachet: Un kit complet pentru un cadru pivotant.

SPECIFICAȚII

Thickness: 3mm
Material: Oțel Zincat
Finish: Oțel Zincat

Table 1/1

Număr de catalog	Height	Width	Depth	Enclosure Material	Quick Ship
ESFB12	1200mm	1200mm	103mm	Oțel Zincat	No
ESFB06	600mm	600mm	103mm	Oțel Zincat	No
ESFB10	1000mm	1000mm	103mm	Oțel Zincat	No
ESFB08	800mm	800mm	103mm	Oțel Zincat	No

DETALII SUPLIMENTARE DESPRE PRODUS

Pentru montarea a două cadre pivotante ESFC este necesar un set suplimentar de montare ESFB12XKIT.

AVERTIZARE

Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.



Portofoliul nostru puternic de mărci:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE