

Telescope Fitting Lay-in Hinged Cover



Lay-in Hinged Cover Telescope Fitting allows to easily adjust wireway length from 1.00 inch (25 mm) to 7.00 inch (178 mm). No cutting or welding required.

CARACTERISTICI

Lay-in Hinged Cover Telescope Fitting allows to easily adjust wireway length from 1.00 inch (25 mm) to 7.00 inch (178 mm)

No cutting or welding required

SPECIFICAȚII

Color Code:	ANSI 61
Finish:	Galvanizat; Vopsit Pulbere
Color:	Gray
Material:	Oțel Zincat

Table 1/1

Număr de catalog	Type	Height	Width	Thickness	Sealing Plate Type	Sealing Plate Quantity
F126LA	Telescope Fitting	305mm	152mm	1.9mm	Special	1
F88LA	Telescope Fitting	203mm	203mm	1.9mm	Special	1
F44LA	Telescope Fitting	102mm	102mm	1.9mm	Special	1
F22LA	Telescope Fitting	64mm	64mm	1.9mm	Special	1
F66LA	Telescope Fitting	152mm	152mm	1.9mm	Special	1

DETALII SUPLIMENTARE DESPRE PRODUS

Fiecare placă de etanșare include, de asemenea, o garnitură și un set de șuruburi pentru îmbinarea secțiunilor.

AVERTIZARE

Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.



Portofoliul nostru puternic de mărci:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE