

Cutie terminatie din oțel, STB



Gama de casete cu borne din oțel cu conținut redus de carbon STB, cu grad de protecție IP 66, conține produse de stoc disponibile în numeroase dimensiuni diferite. Gama STB este bine adecvată pentru mediile interioare solicitante. Apa și praful sunt împiedicate să intre în cutia de terminatie, eliminându-se astfel riscul de defectare a componentelor și, cu aceasta, perioadele inutile de nefuncționare.

STANDARDE INDUSTRIALE

UL 508A Listed; Type 4, 12, 13; File No. E92044

cUL Listed per CSA C22.2 No.0, No.0.4, No.14, No.94; Type 4 12, 13; File No. E92044

NEMA/EEMAC Type 4, 12, 13

IEC 62208 IP66

CE, UK CA, UL, EAC

CARACTERISTICI

Material: Oțel de 1,2 mm.

Corp: Pliat și sudat pe margini. Patru orificii cu diametrul de 8,5 mm pentru fixare murală. Patru bolțuri M16x13 pentru Profil Inferior/Contrapanou.

Garnitură: Etanșeitatea este asigurată printr-o garnitură monobloc injectată din poliuretan.

Împământare: Bolțuri de legare la masă M8x18 în corp și capac, piulițe M8, șaibe și etichete de legare la masă.

Protecție: IP 66 | TYPE 4, 12 | IK 08.

Finisaj: Vopsea pudră structurată, RAL 7035.

Livrare: Bază, capac, șuruburi capac, șuruburi de fixare, dopuri de acoperire și facilități de legare la masă.

SPECIFICAȚII

Body Thickness:	1.2mm
Door Thickness:	1.2mm
Color:	Light Gray
Material:	Oțel Zincat
Finish:	Vopsit Pulbere
Color Code:	RAL 7035

Table 1/1


Număr de catalog	Height (H)	Width (W)	Depth (D)	Weight	Quick Ship
STB151508	150mm	150mm	80mm	1.2kg	No
STB151512	150mm	150mm	120mm	1.4kg	No
STB153008	150mm	300mm	80mm	2kg	No
STB153012	150mm	300mm	120mm	2.3kg	No
STB202008	200mm	200mm	80mm	1.8kg	No
STB202012	200mm	200mm	120mm	2.1kg	No
STB203008	200mm	300mm	80mm	2.4kg	No
STB203012	200mm	300mm	120mm	2.9kg	No
STB204008	200mm	400mm	80mm	3kg	No
STB204012	200mm	400mm	120mm	3.5kg	No
STB205012	200mm	500mm	120mm	4.3kg	No
STB206012	200mm	600mm	120mm	5kg	No
STB208012	200mm	800mm	120mm	6.6kg	No
STB303008	300mm	300mm	80mm	3.3kg	No
STB303012	300mm	300mm	120mm	3.7kg	No

Număr de catalog	Height (H)	Width (W)	Depth (D)	Weight	Quick Ship
STB304012	300mm	400mm	120mm	4.7kg	No
STB305012	300mm	500mm	120mm	5.7kg	No
STB306012	300mm	600mm	120mm	6.7kg	No
STB404012	400mm	400mm	120mm	6.1kg	No
STB406012	400mm	600mm	120mm	8.2kg	No
STB408012	400mm	800mm	120mm	10.5kg	No

DETALII SUPLIMENTARE DESPRE PRODUS

Panel sold separately.

DIAGRAMS



AVERTIZARE

Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.



Portofoliul nostru puternic de mărci:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE