


Termostat, ETR200



Acest termostat cu temperatură reglabilă ETR200 pentru orice dulap sau cofret, cu un contact normal deschis (NO) și un contact normal închis (NC), este utilizat pentru a controla dispozitivele instalate. Astfel de dispozitive ar putea fi un ventilator sau o rezistență cu ventilator, care să pornească și să se oprească la nivelul necesar al temperaturii, setat de către utilizator. Rezultatul constă în costuri operaționale reduse. Produsul are o multifuncționalitate ridicată, deoarece răcirea sau încălzirea pot fi controlate prin cele două tipuri de contacte diferite care sunt găzduite în același termostat.

STANDARDE INDUSTRIALE

UL 508A Component Recognized

cULus_UL Listed

CE

EAC

CARACTERISTICI

Descriere: Termostat cu contacte basculant pentru a controla temperatura. Elementul de senzor termostatic bimetal. Montare cu clemă pe șină DIN de 35 mm (EN60715).

Material: Plastic conform cu UL94 V-0.

Gama de setări: De la 0 °C la +60 °C.

Capacitate de comutare: Contact NC 100-250 V AC, 10(2) A. Contact NO 100-250 V AC, 5(2) A. 24 V DC, 30 W. Valoarea din paranteze este valoare inductivă.

Temperatură de exploatare: De la -20 °C la +80 °C.

Durată viață: > 100,000 cicluri.

Conexiune: Șurub pentru cabluri (0.5 la 2.5 mm²).

Protecție: IP 20.

Aprobări: CE, EAC, cULus_UL Listed.

Finisaj: RAL 7035.

Cantitate pachet: O bucată.

Temperatura de servicio: -40 °C to +80 °C

Setting range: 0 °C to +60 °C; switching temperature difference less than 3 °K, and switching point tolerance ± 3 °K

Switch capacity: NC contact, 100-250 V AC, 10(2) A. NO contact, 100-250 V AC, 5(2) A, for 230 V AC operation only; 24 V DC, 30 W; value in brackets for inductive load

Service life: > 100,000 cycles

SPECIFICAȚII

Table 1/1						
Număr de catalog	Height	Width	Depth	Material	Finish	Color
ETR200	60mm	37mm	53mm	Plastic	Smooth	Light Gray

AVERTIZARE

Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.



Portofoliul nostru puternic de mărci:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE