

Panouri superioare și inferioare | Dulapuri industriale, DPC



Atunci când este montat un set complet de uși și panouri, se mențin atât aspectul estetic, cât și clasificarea IP a dulapului.

CARACTERISTICI

Descriere: Necesari pentru a acoperi spațiul rămas în partea superioară și inferioară. Se utilizează în combinație cu separatoare orizontale CDH/CDHK, uși/panouri parțiale DP/DPP și ușa compartiment cabluri DPA.

Material: Placă din oțel de 1,75 mm.

Finisaj: Vopsea pudră structurată RAL 7035.

Protecție: Conform cu IP 44. Pentru IP 21 se livrează fără garnitură.

Cerințe montaj: Capacul DPC acoperă 200 mm din înălțimea dulapului. Așadar pentru dulapuri cu înălțimea de 2000 mm când se utilizează DPC, se lasă un spațiu de 1800 mm pentru uși/panouri parțiale.

Cantitate pachet: Panou superior și inferior cu accesoriile de montare.

SPECIFICAȚII

Thickness: 1.75mm
Color: Light Gray
Material: Oțel Zincat
Finish: Vopsit Pulbere
Color Code: RAL 7035

Table 1/1						
Număr de catalog	Height	Width	Depth	Enclosure Material	Product Family	Quick Ship
DPC0714R5	104mm	400mm	17mm	Oțel Zincat	Free-Standing	No
DPC0716R5	104mm	600mm	17mm	Oțel Zincat	Free-Standing	No
DPC0718R5	104mm	800mm	17mm	Oțel Zincat	Free-Standing	No

AVERTIZARE

Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.



Portofoliul nostru puternic de mărci:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE