

Module de ventilație cu termostat, UVT



Modulul de ventilație, cu fixare pe profile de 19", garantează circulația aerului atunci când sunt montate o mulțime de componente și poate fi instalat exact acolo unde este nevoie în interiorul dulapului.

STANDARDE INDUSTRIALE

UL
CSA
VDE
TUV

CARACTERISTICI

Descriere: Numai 1 unitate de raft cu ventilație la înălțime cu controler reglează temperatura și debitul de aer în interiorul rackurilor. Unitatea este formată dintr-un controler de ventilator și 2 sau 4 ventilatoare amplasate în interiorul raftului unei unități. Senzorul electronic poate fi montat acolo unde temperatura este cea mai importantă (zonă supraîncălzită), în apropierea echipamentului celui mai costisitor, pentru a asigura o temperatură și un debit de aer corecte în jurul acestuia. Temperatura curentă este amplasată pe partea frontală a unității, acolo unde este posibilă vizualizarea valorilor și a intervalelor presetate. Prezența unui control automat permite sistemului să activeze ventilația numai atunci când temperatura depășește valoarea prestabilită de către operator. În consecință, echipamentul va acumula mai puțin praf, iar consumul de energie este redus, ca și nivelul de sunet. Cu alte cuvinte, sistemul de ventilație economisește energie, dar prelungește durata de viață a ventilatorului, care sunt operaționale numai atunci când este necesar. Complet cablat și pregătit de conectare.

Tensiune: 200-235 V.

Frecvență curent alternativ: 50~60 Hz.

Puterea ventilatorului: 22 Watt.

Consum curent: 0,28A / 0,56A.

Circuit aer: 4,4 / 8,8 m³/min.

Limite măsurători: Între -50°C și +125°C.

Acuratețe măsurare: +/-0,5°C.

Temperatura de lucru: Între 0 și +50 °C.

Umiditate aer relativ (temp. aer +35C): 80%.

Nivel de zgomot: 35 decibeli.

Durata de exploatare: 30.000 de ore.

Aprobari: UL, CSA, VDE, TUV.

Comutator: Nu.

Termostat: Da.

Cantitate pachet: 1 unitate inclusiv cablu de alimentare (1,5 m) cu ștecăr Schuko și cablu de senzor (1,2 m). Versiunea cu 4 ventilatoare sunt livrate cu un suport de fixare pe adâncime.

SPECIFICAȚII

Color: Black
Material: Oțel Zincat
Finish: Vopsit Pulbere

Table 1/1					
Număr de catalog	Rack Units	Max Mounting Depth	Fan Quantity	Enclosure Material	Quick Ship
UVT2552	1U	255mm	2	Oțel Zincat	No
UVT4554	1U	670mm	4	Oțel Zincat	No

DETALII SUPLIMENTARE DESPRE PRODUS

24 V CC și 115V disponibilă la cerere.

AVERTIZARE

Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.



Portofoliul nostru puternic de mărci:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE