

Angular Pouring Basin, Top Fill, 60°



Top fill pouring basins should be used on angular installations whenever the clearances of the structure allow. The compact size of the top fill pouring basins help ensure the best possible flow of filler material.

CARACTERISTICI

Made from heat-resistant graphite

Durable, re-usable and long lasting

Designed for use with T-Series and B-Series vertical sleeves

SPECIFICAȚII

Table 1/2

Număr de catalog	Material	Diameter (Ø)	Length 1 (L1)	Length 2 (L2)	Width (W)	Height 1 (H1)
RBWS1538F	Graphite	64 mm	140 mm	22 mm	76 mm	159mm

Table 2/2

Număr de catalog	Height 2 (H2)	Angle (a)
RBWS1538F	70mm	60 °


DETALII SUPLIMENTARE DESPRE PRODUS

RBWS1538 pouring basins require one RBM2660 pouring basin frame (sold separately).

Prior to installation, please read and understand all of the detailed instructions and safety notices provided in the nVent LENTON Cadweld Rebar Splicing System Instruction Manual.

Sizes not shown may be available by special order. Contact your nVent LENTON representative for more information.

DIAGRAMS



AVERTIZARE

Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Portofoliul nostru puternic de mărci:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE