

Drive Pin



Drive pins transfer forces between the wedge pins and the piston of the pin driver.

CARACTERISTICI

Stamped with appropriate reinforcing bar size

Designed to withstand the forces required for assembly

Easily replaced when worn

SPECIFICAȚII

Material: Oțel

Table 1/2

Număr de catalog	Article Number	Rebar Size, Metric	Rebar Size, US	Rebar Size, Canada	Diameter 1 (Ø1)	Diameter 2 (Ø2)
ML516	145840	16 mm	#5	15M	22 mm	13 mm
ML515	145830	12 mm	#4	10M	22 mm	13 mm
ML517	145850	20 mm	#6	20M	22 mm	15 mm

Table 2/2


Număr de catalog	Article Number	Length 1 (L1)	Length 2 (L2)	Unit Weight
ML516	145840	25 mm	10 mm	0.05 kg

Număr de catalog	Article Number	Length 1 (L1)	Length 2 (L2)	Unit Weight
ML515	145830	30 mm	10 mm	0.05 kg
ML517	145850	20 mm	10 mm	0.07 kg

DETALII SUPLIMENTARE DESPRE PRODUS

Prior to installation, please read and understand the detailed instructions and safety notices provided in the nVent LENTON Quick Wedge Operator's Manual.

DIAGRAMS



AVERTIZARE

Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Portofoliul nostru puternic de mărci:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE