

Horizontal Pouring Basin, Top Fill, Extended



Extended top fill horizontal pouring basins are used when structural interferences are directly above the tap hole in the sleeve.

CARACTERISTICI

Made from heat-resistant graphite

Durable, re-usable and long lasting

Designed for use with T-Series and B-Series horizontal top fill sleeves

SPECIFICAȚII

Material: Graphite

Table 1/1

Număr de catalog	Diameter (Ø)	Length 1 (L1)	Length 2 (L2)	Width (W)	Height 1 (H1)	Height 2 (H2)
RBHA9735U	35 mm	248 mm	70 mm	76 mm	140mm	92mm
RBHA6037F	64 mm	152 mm	70 mm	76 mm	140mm	99mm
RBHA9735X	38 mm	248 mm	70 mm	76 mm	140mm	92mm
RBHA9740A	41 mm	248 mm	70 mm	76 mm	140mm	102mm
RBHA7037J	76 mm	178 mm	70 mm	76 mm	140mm	99mm
RBHA9740C	48 mm	248 mm	70 mm	76 mm	140mm	102mm

Număr de catalog	Diameter (Ø)	Length 1 (L1)	Length 2 (L2)	Width (W)	Height 1 (H1)	Height 2 (H2)
RBHA9037M	95 mm	229 mm	70 mm	76 mm	140mm	99mm
RBHA6050E	57 mm	152 mm	70 mm	76 mm	140mm	127mm
RBHA6050F	64 mm	152 mm	70 mm	76 mm	140mm	127mm


DETALII SUPLIMENTARE DESPRE PRODUS

RBHA pouring basins require one RBM2890S pouring basin frame (sold separately).

Prior to installation, please read and understand all of the detailed instructions and safety notices provided in the nVent LENTON Cadweld Rebar Splicing System Instruction Manual.

Sizes not shown may be available by special order. Contact your nVent LENTON representative for more information.

DIAGRAMS



AVERTIZARE

Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Portofoliul nostru puternic de mărci:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE