


Опора для кабеля

Data Solutions



Выдвижная кабельная опора позволяет выдвижным устройствам и шасси выступать в качестве инструментов для прокладки кабелей. Кабели соединяются в пучки с помощью кабельных стяжек.

CERTIFICATIONS



FEATURES

Для подвода кабелей к выдвижным приборам и шасси

Прокладка кабелей с помощью кабельных стяжек

Два варианта исполнения: – С возвратной пружиной для обеспечения равномерного последования выдвигаемому оборудованию – Без возвратной пружины с непосредственным соединением к выдвижной части

SPECIFICATIONS

Product Type: Cable Support

Material: Сталь

Table 1/1

Catalog Number	Static Load	Package Quantity	Extended Length	Finish	Type	Cable Type
20118-706	5kg	1	720mm	Zinc Plated	Cable Support Arm	Without Spring

CatalogNumber	Static Load	Package Quantity	Extended Length	Finish	Type	Cable Type
20118-729	2kg	1	730mm	Zinc Plated	Cable Support Arm	With Spring

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Монтажный комплект для сборки на 19 дюймов заказывается отдельно.

Требуемое пространство в закрытом положении составляет 25 мм.

WARNING

nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.



Our powerful portfolio of brands:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE