


панель электропитания, IEC C19

Data Solutions



Компактная модульная конструкция панели электропитания с множеством функциональных элементов. Распределительный блок питания на алюминиевом шасси размером 1 U x 1 U легко интегрируется в стойку с розетками IEC C19.

CERTIFICATIONS



FEATURES

Панель электропитания с розетками C19 IEC

При установке панель электропитания можно развернуть в любую сторону (с шагом 90°)

Сетевой кабель 2 м, с разъемом в соответствии с IEC 60309

Монтажная высота 1 U

Монтажная высота 1 U

SPECIFICATIONS

Material:	Алюминий; Polyamide
Color:	Серый
Product Type:	Панели электропитания

Table 1/2

Catalog Number	Socket Type	Socket Quantity	Switched Outlets	Voltage AC	Package Quantity	Глубина мм
----------------	-------------	-----------------	------------------	------------	------------------	------------

60110-280	IEC C19	8	Нет	230V	1	44mm
60110-282	IEC C19	12	Нет	230V	1	44mm
60110-281	IEC C19	12	Нет	230V	1	44mm

Table 2/2			
Catalog Number	Finish	Высота мм	Длина мм
60110-280	Anodized	44mm	438.5mm
60110-282	Anodized	44mm	947.5mm
60110-281	Anodized	44mm	947.5mm

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Кронштейн для вертикального монтажа заказывается отдельно.

WARNING

nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.



Our powerful portfolio of brands:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE