


Объединительная плата CPCI, Системный слот справа



Объединительные платы nVent SCHROFF CompactPCI имеют лучшие в своем классе показатели целостности сигнала и наработки на отказ благодаря SMD-компонентам, керамическим конденсаторам и разъемам с тугой посадкой

CERTIFICATIONS



FEATURES

В соответствии с: PICMG 2.0 R3.0 CompactPCI Core specification, PICMG 2.1 R2.0 Hot Swap specification, PICMG 2.9 R1.0 System Management Bus specification, PICMG 2.10 R1.0 Keying specification

Цифровое заземление может быть подключено / изолировано от заземления шасси с помощью винтов.

Напряжение (I/O) устанавливается на +3,3 В или +5 В

Подача питающего напряжения через соединения Powerbug (кольцевой наконечник M4), разъемы FASTON

Внешние слои действуют как заземляющие поверхности

Utility-штекер для сигналов состояния (SMCQ)

Возможен монтаж нескольких плат в ряд без потери слотов

Превосходное подавление высокочастотного шума и очень высокие значения среднего времени наработки на отказ благодаря керамическим конденсаторам

Соединитель шины управления интеллектуальными платформами (IPMB) по спецификации PICMG 2.9

SPECIFICATIONS

Table 1/3

Catalog Number	Product Type	Number of Slots	Rack Height	Backplane Type	System Slot	Slot Width
23006-811	Объединительная плата	1	3U	CompactPCI, No Bus		4HP
23006-332	Объединительная плата	2	3U	CompactPCI, 32-bit	Right	4HP
23006-331	Объединительная плата	1	3U	CompactPCI, No Bus		4HP
23006-812	Объединительная плата	2	3U	CompactPCI, 32-bit	Right	4HP
23006-813	Объединительная плата	3	3U	CompactPCI, 32-bit	Right	4HP
23006-833	Объединительная плата	3	3U	CompactPCI, 64-bit	Right	4HP
23006-303	Объединительная плата	3	3U	CompactPCI, 32-bit	Right	4HP
23006-834	Объединительная плата	4	3U	CompactPCI, 64-bit	Right	4HP
23006-354	Объединительная плата	4	3U	CompactPCI, 64-bit	Right	4HP
23006-334	Объединительная плата	4	3U	CompactPCI, 32-bit	Right	4HP
23006-814	Объединительная плата	4	3U	CompactPCI, 32-bit	Right	4HP
23006-835	Объединительная плата	5	3U	CompactPCI, 64-bit	Right	4HP
23006-355	Объединительная плата	5	3U	CompactPCI, 64-bit	Right	4HP
23006-301	Объединительная плата	5	3U	CompactPCI, 32-bit	Right	4HP
23006-815	Объединительная плата	5	3U	CompactPCI, 32-bit	Right	4HP
23006-862	Объединительная плата	2	6U	CompactPCI, 64-bit	Right	4HP
23006-336	Объединительная плата	6	3U	CompactPCI, 32-bit	Right	4HP
23006-372	Объединительная плата	2	6U	CompactPCI, 64-bit	Right	4HP

CatalogNumber	Product Type	Number ofSlots	Rack Height	BackplaneType	System Slot	Slot Width
23006-816	Объединительная плата	6	3U	CompactPCI, 32-bit	Right	4HP
23006-817	Объединительная плата	7	3U	CompactPCI, 32-bit	Right	4HP
23006-358	Объединительная плата	8	3U	CompactPCI, 64-bit	Right	4HP
23006-838	Объединительная плата	8	3U	CompactPCI, 64-bit	Right	4HP
23006-337	Объединительная плата	7	3U	CompactPCI, 32-bit	Right	4HP
23006-300	Объединительная плата	8	3U	CompactPCI, 32-bit	Right	4HP
23006-818	Объединительная плата	8	3U	CompactPCI, 32-bit	Right	4HP
23006-373	Объединительная плата	3	6U	CompactPCI, 64-bit	Right	4HP
23006-863	Объединительная плата	3	6U	CompactPCI, 64-bit	Right	4HP
23006-374	Объединительная плата	4	6U	CompactPCI, 64-bit	Right	4HP
23006-864	Объединительная плата	4	6U	CompactPCI, 64-bit	Right	4HP
23006-865	Объединительная плата	5	6U	CompactPCI, 64-bit	Right	4HP
23006-375	Объединительная плата	5	6U	CompactPCI, 64-bit	Right	4HP
23006-866	Объединительная плата	6	6U	CompactPCI, 64-bit	Right	4HP
23006-377	Объединительная плата	7	6U	CompactPCI, 64-bit	Right	4HP
23006-867	Объединительная плата	7	6U	CompactPCI, 64-bit	Right	4HP
23006-353	Объединительная плата	3	3U	CompactPCI, 64-bit	Right	4HP
23006-376	Объединительная плата	6	6U	CompactPCI, 64-bit	Right	4HP

CatalogNumber	Product Type	Number ofSlots	Rack Height	BackplaneType	System Slot	Slot Width
23006-378	Объединительная плата	8	6U	CompactPCI, 64-bit	Right	4HP
23006-868	Объединительная плата	8	6U	CompactPCI, 64-bit	Right	4HP

Table 2/3

Catalog Number	Voltage I/O	Connector Type	Power Connector Type	Utility Connector Type	Ширина мм	Package Quantity
23006-811	5V	HM 2.0	Power Bugs for M4 Cable Lugs		19.32mm	1
23006-332	3.3V	HM 2.0	Power Bugs for M4 Cable Lugs	SMCQ, 12-pin	39.64mm	1
23006-331	3.3V	HM 2.0	Power Bugs for M4 Cable Lugs		19.32mm	1
23006-812	5V	HM 2.0	Power Bugs for M4 Cable Lugs	SMCQ, 12-pin	39.64mm	1
23006-813	5V	HM 2.0	Power Bugs for M4 Cable Lugs	SMCQ, 12-pin	60.05mm	1
23006-833	5V	HM 2.0	Power Bugs for M4 Cable Lugs	SMCQ, 12-pin	60.05mm	1
23006-303	3.3V	HM 2.0	Power Bugs for M4 Cable Lugs	SMCQ, 12-pin	60.05mm	1
23006-834	5V	HM 2.0	Power Bugs for M4 Cable Lugs	SMCQ, 12-pin	80.28mm	1
23006-354	3.3V	HM 2.0	Power Bugs for M4 Cable Lugs	SMCQ, 12-pin	80.28mm	1
23006-334	3.3V	HM 2.0	Power Bugs for M4 Cable Lugs	SMCQ, 12-pin	80.28mm	1
23006-814	5V	HM 2.0	Power Bugs for M4 Cable Lugs	SMCQ, 12-pin	80.28mm	1
23006-835	5V	HM 2.0	Power Bugs for M4 Cable Lugs	SMCQ, 12-pin	100.59mm	1
23006-355	3.3V	HM 2.0	Power Bugs for M4 Cable Lugs	SMCQ, 12-pin	100.59mm	1
23006-301	3.3V	HM 2.0	Power Bugs for M4 Cable Lugs	SMCQ, 12-pin	100.59mm	1

CatalogNumber	Voltage I/O	ConnectorType	Power ConnectorType	Utility ConnectorType	Ширина мм	Package Quantity
23006-815	5V	HM 2.0	Power Bugs for M4 Cable Lugs	SMCQ, 12-pin	100.59mm	1
23006-862	5V	HM 2.0	Power Bugs for M4 Cable Lugs	SMCQ, 12-pin	39.64mm	1
23006-336	3.3V	HM 2.0	Power Bugs for M4 Cable Lugs	SMCQ, 12-pin	121.01mm	1
23006-372	3.3V	HM 2.0	Power Bugs for M4 Cable Lugs	SMCQ, 12-pin	39.64mm	1
23006-816	5V	HM 2.0	Power Bugs for M4 Cable Lugs	SMCQ, 12-pin	121.01mm	1
23006-817	5V	HM 2.0	Power Bugs for M4 Cable Lugs	SMCQ, 12-pin	141.24mm	1
23006-358	3.3V	HM 2.0	Power Bugs for M4 Cable Lugs	SMCQ, 12-pin	161.56mm	1
23006-838	5V	HM 2.0	Power Bugs for M4 Cable Lugs	SMCQ, 12-pin	161.56mm	1
23006-337	3.3V	HM 2.0	Power Bugs for M4 Cable Lugs	SMCQ, 12-pin	141.24mm	1
23006-300	3.3V	HM 2.0	Power Bugs for M4 Cable Lugs	SMCQ, 12-pin	161.56mm	1
23006-818	5V	HM 2.0	Power Bugs for M4 Cable Lugs	SMCQ, 12-pin	161.56mm	1
23006-373	3.3V	HM 2.0	Power Bugs for M4 Cable Lugs	SMCQ, 12-pin	60.05mm	1
23006-863	5V	HM 2.0	Power Bugs for M4 Cable Lugs	SMCQ, 12-pin	60.05mm	1
23006-374	3.3V	HM 2.0	Power Bugs for M4 Cable Lugs	SMCQ, 12-pin	80.28mm	1
23006-864	5V	HM 2.0	Power Bugs for M4 Cable Lugs	SMCQ, 12-pin	80.28mm	1
23006-865	5V	HM 2.0	Power Bugs for M4 Cable Lugs	SMCQ, 12-pin	100.59mm	1
23006-375	3.3V	HM 2.0	Power Bugs for M4 Cable Lugs	SMCQ, 12-pin	100.59mm	1
23006-866	5V	HM 2.0	Power Bugs for M4 Cable Lugs	SMCQ, 12-pin	121.01mm	1

CatalogNumber	Voltage I/O	ConnectorType	Power ConnectorType	Utility ConnectorType	Ширина мм	Package Quantity
23006-377	3.3V	HM 2.0	Power Bugs for M4 Cable Lugs	SMCQ, 12-pin	141.24mm	1
23006-867	5V	HM 2.0	Power Bugs for M4 Cable Lugs	SMCQ, 12-pin	141.24mm	1
23006-353	3.3V	HM 2.0	Power Bugs for M4 Cable Lugs	SMCQ, 12-pin	60.05mm	1
23006-376	3.3V	HM 2.0	Power Bugs for M4 Cable Lugs	SMCQ, 12-pin	121.01mm	1
23006-378	3.3V	HM 2.0	Power Bugs for M4 Cable Lugs	SMCQ, 12-pin	161.56mm	1
23006-868	5V	HM 2.0	Power Bugs for M4 Cable Lugs	SMCQ, 12-pin	161.56mm	1

Table 3/3

Catalog Number	Quick Ship
23006-811	No
23006-332	No
23006-331	No
23006-812	No
23006-813	No
23006-833	No
23006-303	No
23006-834	No
23006-354	No
23006-334	No
23006-814	No

Catalog Number	Quick Ship
23006-835	No
23006-355	No
23006-301	No
23006-815	No
23006-862	No
23006-336	No
23006-372	No
23006-816	No
23006-817	No
23006-358	No
23006-838	No
23006-337	No
23006-300	No
23006-818	No
23006-373	No
23006-863	No
23006-374	No
23006-864	No

Catalog Number	Quick Ship
23006-865	No
23006-375	No
23006-866	No
23006-377	No
23006-867	No
23006-353	No
23006-376	No
23006-378	No
23006-868	No

WARNING

nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Our powerful portfolio of brands:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE