

Система PXI-Express, 4 U, 18 слотов, 84 HP

CATALOG NUMBER

14579-040



Настольное шасси PXI Express для одного контроллера PXI Express System Controller, до 16 HP, и 7 плат PXI или PXI Express с шириной 4 HP.

CERTIFICATIONS



FEATURES

Настольный корпус PXI Express, 4 U, 84 HP, с ручками и кронштейнами для монтажа в 19-дюймовую стойку

1 системный слот PXI Express с шириной 16 HP, 1 слот для синхронизации PXI Express и 16 гибридных слотов

Сверхвысокопроизводительная коммутация PCIe 3-го поколения со стандартным четырехканальным (4x4) системным слотом

Мощная концепция охлаждения при низком уровне шума вентилятора, 50 Вт на слот при повышении температуры на 15 K

Поток воздуха снизу вверх с терморегулируемыми вентиляторами; встроенный модуль мониторинга шасси (CMM)

Широкодиапазонный вход переменного тока с сетевым выключателем на задней стороне, кнопка питания снизу на передней (верхней) панели. На задней панели внешние тактовые входы/выходы на 10МГц

PRODUCT ATTRIBUTES

Product Type: System

Number of Slots: 18

Type: Настольный корпус

Backplane Type: PXI Express, 4 Link Configuration

Data Transfer: PCIe Gen3

Power per Slot: 50W

Input Voltage AC: 100 – 240V

Airflow Direction: Bottom to Rear

Rack Height: 4U

Power Supply Type: Open Frame

Power Supply Included: Да

Rear I/O: Нет

Complies With: PXISA PXI-5 R1.1

PXI Express Timing Slot Quantity: 1

Глубина мм: 355mm

Package Quantity: 1

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Система соответствует требованиям IEC 60297-3-101, -102, -103; IEEE 1101.1, 1101,10/11); Объединительная плата соответствует требованиям PICMG верс. 3,0 и PXI-5

Модифицированные системы по отдельному запросу

WARNING

nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:

nvent.com/schroff



Our powerful portfolio of brands:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE