


Комплект 19-дюймового блочного каркаса EurorasPRO для железнодорожной отрасли, модернизированное экранирование, EN 50155, 3 U, 84 HP, 235 мм

CATALOG NUMBER

21500-077



Блочный каркас для применения в железнодорожных системах, соответствует стандарту EN50155, неэкранированный.

CERTIFICATIONS



FEATURES

Испытан на устойчивость к ударным нагрузкам и вибрации в соответствии с EN 50155, часть 12.2.11

19-дюймовый кронштейн жестко соединен с боковой стенкой (приштампован) и особенно подходит для работы с высокими механическими нагрузками (вибростойкий)

Доступны модификации, включающие вырезы, различные варианты отделки или размеры

IP 20 в соответствии с IEC 60529

Крепление 19" кронштейна на два раза по два винта придает дополнительную надежность (стандарт NFF)

Поставляется в компактной плоской упаковке

Поставка в компактной плоской упаковке

PRODUCT ATTRIBUTES

Rack Height: 3U

Глубина мм: 235mm

Package Quantity: 1

For Mounting: Объединительная плата

Board Depth: 220mm

Gasket Type: Textile EMC

Shock and Vibration Tolerance: 5g (force)

Handle Included: Да

Mounting: Rack

Complies With: IEC 60297-3-103; EN 50155 part 12.2.11

EMC Shielding: Нет

Finish: Anodized; Passivated

Material: Алюминий

Product Type: Subrack/Chassis

Rack Width: 84HP

Static Load: 15kg

Net Weight: 1.36kg

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Отчеты об испытаниях доступны онлайн.

Индивидуальная конфигурация: широкий выбор вариантов по высоте, ширине и глубине; направляющие для самых разных применений; выбор вариантов внутреннего оснащения, принадлежностей и монтажного материала.

WARNING

nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Our powerful portfolio of brands:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE