



Комплект 19-дюймового блочного каркаса EurorasPRO для объединительной платы, облегченный, неэкранированный, 6 U, 175 MM

CATALOG NUMBER

24564-431



Блочный каркас без ЭМС-экранирования, для монтажа на объединительной плате, легкий вариант.

CERTIFICATIONS



FEATURES

Блочный каркас с боковой панелью типа L («облегченная») со встроенными 19-дюймовыми опорными кронштейнами

Горизонтальная рейка типа «light»

Алюминиевая конструкция

Задние горизонтальные рейки для монтажа объединительной платы с изоляционной полоской

Макс. вес устанавливаемого оборудования до 7,5 кг

Поставляется в компактной плоской упаковке

Внутренние и внешние размеры соответствуют IEC 60297-3-100, -101, IEEE 1101.1

Доступны модификации, включающие вырезы, различные варианты отделки или размеры

PRODUCT ATTRIBUTES

Rack Height: 6U

Глубина мм: 175mm

Package Quantity: 1

For Mounting: Объединительная плата

Board Depth: 160mm

Handle Included: Нет

Mounting: Rack

Complies With: IEC 60297-3-100; IEC 60297-3-101; IEEE 1101.1

EMC Shielding: Нет

Finish: Anodized; Passivated

Material: Алюминий

Product Type: Subrack/Chassis

Rack Width: 84HP

Static Load: 7.5kg

Net Weight: 1.56kg

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Блочный каркас не подготовлен для установки элементов экранирования, возможно дооснащение для класса защиты IP 20

Индивидуальная конфигурация: широкий выбор вариантов по высоте, ширине и глубине; направляющие для самых разных применений; выбор вариантов внутреннего оснащения, принадлежностей и монтажного материала.

WARNING

nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Our powerful portfolio of brands:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE