


Передняя панель с U-образным профилем для вставного блока для IEL, IET, тип 2, 3 U, 12 HP, смещение 0,1 дюймов

CATALOG NUMBER

30848-432



Передняя панель с U-образным профилем может быть экранирована текстильным уплотнителем. Можно сочетать с ручкой IEL и IET или типа 2 трапецевидной формы, крепление на печатной плате со смещением 0,1 дюймов.

CERTIFICATIONS



FEATURES

Между исполнениями шириной от 4 до 12 HP и исполнениями шириной от 14 до 16 HP могут быть незначительные различия в структуре поверхности, обусловленные технологическим процессом

Передняя панель, 3 U

Запрессованный центрирующий штифт из нержавеющей стали

Вертикальные стойки: алюминиевый профиль, 2,5 мм, анодированный спереди, тыльная поверхность электропроводящая

U-образный профиль, возможность экранирования текстильным ЭМС-уплотнителем

Для ручки IEL/IET/трапецевидной типа 2

Для переднего монтажа, крепление печатной платы со смещением 0,1

PRODUCT ATTRIBUTES

Rack Width: 12HP

Package Quantity: 1

Аксессуар Тип: Передняя панель

Handle Type: IEL; IET

Mounting: Screw-on Front with 0.1" offset

EMC Gasket Type: Textile

Front Finish: Anodized

Rear Finish: Conductive

Treated Edges: Нет

Complies With: IEC 60297-3-102; IEEE 1101.10; IEC 60297-3-103; IEEE 1101.1/11

Глубина мм: 2.5mm

EMC Shielding: No (Retrofittable)

Finish: Anodized; Passivated

Высота мм: 128.4mm

Material: Алюминий

Product Type: Передняя панель

Rack Height: 3U

Type: Front Panel for Handle (PIU)

Ширина мм: 60.6mm

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Профильный ЭМС-уплотнитель заказывается отдельно.

Обратите внимание, что поставки доступны в указанных стандартных товарных партиях (товарная партия, например, 5 шт., 10 шт., 50 шт. и т. д.). Другие объемы заказов (например, 2 шт.) могут округляться вверх до следующего возможного размера стандартной товарной партии.

WARNING

nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Our powerful portfolio of brands:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE