


# Задний кожух EurorasPRO для ЭМС-прокладки из нержавеющей стали, высота 6 U, ширина стойки 63 HP

## CATALOG NUMBER

**34561-763**



Задний кожух используется в качестве экранированной задней стенки, и для него требуется пространство 60 мм. Поэтому, если используется задний кожух, то глубина боковой стенки должна быть на 60 мм больше глубины печатной платы. Контакт между задним кожухом и горизонтальными рейками обеспечивает уплотнитель из нержавеющей стали для защитной крышки. Таким образом, никакого дополнительного ЭМС-уплотнения не требуется. Задний кожух не может использоваться одновременно с задним угловым профилем.

## CERTIFICATIONS



## FEATURES

Задний кожух используется в качестве экранированной задней заглушки. Для заднего кожуха требуется пространство 60 мм. Поэтому, если используется задний кожух, то глубина боковой стенки должна быть на 60 мм больше глубины печатной платы. Пример: Для печатной платы глубиной 160 мм используется боковая стенка (с задним кожухом) 235 мм (175 мм + 60 мм)

Контакт между задним кожухом и горизонтальными рейками обеспечивает уплотнитель из нержавеющей стали для защитной крышки. Таким образом, никакого дополнительного ЭМС-уплотнения не требуется

Задний кожух не может использоваться одновременно с задним угловым профилем

Для обеспечения ЭМС-экранирования ЭМС-прокладка для горизонтальной рейки заказывается отдельно.

## PRODUCT ATTRIBUTES

Rack Height: 6U

Rack Width: 63HP

Package Quantity: 1

Finish: Passivated

Material: Алюминий

Product Family: EuropacPRO

Product Type: Крышка

Type: Rear Hood

Works With: Блочный каркас

## ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Required quantity of screws per rear hood: 3 U subrack 10 screws; 6 U subrack 16 screws.

## WARNING

nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab  
Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Our powerful portfolio of brands:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE