



Угловой профиль боковой панели для сменного блока рамного типа, глубина печатной платы 160 мм.

CATALOG NUMBER

34812-102



Угловой профиль боковой панели для сменного блока рамного типа, глубина печатной платы 160 и 220 мм.

CERTIFICATIONS



FEATURES

Угловой профиль (верхний и нижний)

Интегрированный боковой паз в угловом профиле для монтажа одной печатной платы

Боковая панель вставного модуля сконструирована из двух компонентов

Панель вставляется между двумя угловыми профилями

PRODUCT ATTRIBUTES

Package Quantity: 1

Глубина мм (D): 167mm

Finish: Passivated

Длина мм (L): 160mm

Material: Алюминий

Product Type: Corner Profile

Works With: Cassettes


Net Weight: 0.043kg

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Боковая панель заказывается отдельно.

Обратите внимание, что поставки доступны в указанных стандартных товарных партиях (товарная партия, например, 5 шт., 10 шт., 50 шт. и т. д.). Другие объемы заказов (например, 2 шт.) могут округляться вверх до следующего возможного размера стандартной товарной партии.

DIAGRAMS



WARNING

nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Our powerful portfolio of brands:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE