


Передняя панель для вставных блоков рамного типа, для текстильного уплотнителя, 6 U, 12 HP

CATALOG NUMBER

34812-612



Передняя панель для сменных блоков рамного типа, экранируемая.

CERTIFICATIONS



FEATURES

алюминий, 2,5 мм, лицевая поверхность анодированная, задняя поверхность анодированная, заготовка с кромкой

Передняя панель для сменных блоков рамного типа PRO

PRODUCT ATTRIBUTES

Rack Width: 12HP

Аксессуар Тип: Передняя панель

Package Quantity: 1

Front Finish: Anodized

Rear Finish: Conductive

Treated Edges: Нет

Глубина мм (D): 2.5mm

Finish: Anodized

Высота мм (H): 261.75mm

Material: Алюминий

Product Type: Передняя панель

Rack Height: 6U


Ширина мм (W): 60.62mm

Net Weight: 0.1kg

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

В состав позиции «Монтажный комплект для пяти сменных блоков», номер детали 24812-100, входят монтажный комплект для крепления передней панели к сменному блоку, ручка для крепления на винтах, зажим и винт с пластиковой втулкой для монтажа сменного блока в блочном каркасе или корпусе. Ручка предлагается в 2 цветах (серый или черный). Отдельные детали 100 шт. Винт для крепления передней панели к вставному блоку, номер детали 24812-501. Винт для монтажа ручки, номер детали 24560-179 Зажим — приспособление для монтажа ручки, номер детали 21101-239. Винт для втулки, резьбовая вставка вставлена в горизонтальную рейку, номер детали 21100-748. Винт для втулки, резьбовая вставка, вставляется в горизонтальную рейку сзади, номер детали 21101-101. Втулки 21100-660, 21100-661, 21100 - 662, 21100-886, 21100-146

Обратите внимание, что поставки доступны в указанных стандартных товарных партиях (товарная партия, например, 5 шт., 10 шт., 50 шт. и т. д.). Другие объемы заказов (например, 2 шт.) могут округляться вверх до следующего возможного размера стандартной товарной партии.



WARNING

nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Our powerful portfolio of brands:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE