


Направляющая стандартного типа, с креплением под DIN-разъем, пластик, 160 мм, ширина канавки 2 мм, цвет: красный, 1 пара

CATALOG NUMBER

64560-074



Направляющая стандартного типа с фиксацией разъема позволяет пользователю прикреплять разъемы DIN непосредственно к направляющим. Применимо только к европлатам с размерами 100 x 160 мм и 100 x 220 мм. Подходит для RatiopacPRO/-AIR, PropacPRO, CompacPRO и EuropacPRO.

CERTIFICATIONS



FEATURES

Простое и экономичное крепление соединителей через разъемы с защелкиванием в качестве альтернативы z-образным или горизонтальным рейкам с интегрированной z-образной рейкой

Для формата одинарной европлаты 100 x 160 мм или 100 x 220 мм; не подходят для формата двойной европлаты

Пластмассовая направляющая, цельный, цвет красный, для паза шириной 2 мм

Можно прикрепить к горизонтальным рейкам из алюминиевого экструдированного профиля

Можно прикрепить к панели толщиной 1,5 мм

Температура хранения: от -40°C до 130°C

PRODUCT ATTRIBUTES

Package Quantity: 2
Board Depth: 160mm
Groove Width: 2
Color: Красный
Complies With: EN 60603-2 (DIN 41612)
Material: Polybutylene Terephthalate
Product Family: EuropacPRO; RatiopacPRO; RatiopacPRO AIR; CompacPRO; PropacPRO; MultipacPRO; Inpac
Product Type: Направляющие рельсы
Type: Standard with DIN Connector
Works With: Блочный каркас; Coffrets; Chassis
Package Unit: Pair

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Поставка исключительно в размере товарной партии. Цена указана за отдельную единицу.

Обратите внимание, что поставки доступны в указанных стандартных товарных партиях (товарная партия, например, 5 шт., 10 шт., 50 шт. и т. д.). Другие объемы заказов (например, 2 шт.) могут округляться вверх до следующего возможного размера стандартной товарной партии.

WARNING

nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Our powerful portfolio of brands:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE