


Направляющая типа «Принадлежность», усиленная, поликарбонат, 220 мм, ширина канавки 2,5 мм, красная

CATALOG NUMBER

64568-119



Новое поколение упрочненных направляющих вспомогательного типа для печатных плат или подключаемых модулей. Образует надежный интерфейс между механическими компонентами блочного каркаса и подузлами. Благодаря оптимизированной конструкции и новому высококачественному пластиковому материалу не только была значительно повышена устойчивость, но и были улучшены противопожарные свойства. Which means the material ensures a low flammability, low smoke toxicity and density and fulfills the EN 45545-2 (Fire Safety in Railway Vehicle) requirements sets R22, R23 and R24 with the highest hazard level HL3. Кроме того, направляющие также считаются «не содержащими галогенов» в соответствии с IEC 61249-2-21.

CERTIFICATIONS



FEATURES

Упрочненные пластиковые направляющие нового поколения для надежного удержания печатных плат или подключаемых модулей

Значительно повышенная устойчивость, благодаря высококачественному материалу (поликарбонат) и оптимизированной конструкции, которая также позволяет использовать ее с прочными горизонтальными рейками

«Не содержат галогенов», согласно IEC 61249-2-21

Могут быть закреплены на горизонтальных рельсах (алюминиевый экструдированный профиль) или на панелях толщиной 1,5 мм

Для более высоких требований в отношении ударных нагрузок и вибрации направляющие могут прикручиваться болтами к горизонтальной рейке (тип H и тип R)

Доступен дополнительный зажим ESD для проводящего контакта между печатной платой и горизонтальным рельсом

Температура хранения: от -40 °C до 130 °C

Improved fire safety properties, fulfills EN 45545-2 requirement sets R22, R23 and R24 with HL3

PRODUCT ATTRIBUTES

Package Quantity: 1

Board Depth: 220mm

Groove Width: 2.5

Color: Красный

Complies With: EN 45545-2

Material: Fiber-Reinforced Plastic

Product Family: EuropacPRO; RatiopacPRO; RatiopacPRO AIR; CompacPRO; PropacPRO; MultipacPRO; Inpac

Product Type: Направляющие рельсы

Type: Strengthened

Works With: Блочный каркас; Coffrets; 19" Chassis; Системы

Net Weight: 0.014kg

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Обратите внимание, что поставки доступны в указанных стандартных товарных партиях (товарная партия, например, 5 шт., 10 шт., 50 шт. и т. д.). Другие объемы заказов (например, 2 шт.) могут округляться вверх до следующего возможного размера стандартной товарной партии.

WARNING

nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Our powerful portfolio of brands:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE