

# 236 Фиксаторы для печатных плат

## CATALOG NUMBER

**EN236-8.80ETM2.5**



Закрытый корпус серии 236 обеспечивает максимальную жесткость и устойчивость к деформациям под нагрузкой. Двойная передняя и задняя резьба обеспечивает быстрый зажим и разжимание, в то время как закрытая пружина поддерживает выравнивание сегментов, обеспечивая легкую установку.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including Chromium (hexavalent compounds), which is known to the State of California to cause cancer and reproductive health issue. For more information, go to [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov).

## CERTIFICATIONS



## FEATURES

Разнообразные варианты крепления

Доступны варианты с золотистой химической пленкой, прозрачной химической пленкой, черным анодным покрытием, твердым черным анодным покрытием или химическим никелированием

Винтовой механизм

5-сегментная, безвальцовая конструкция

Длина 122 мм (4,80 дюймов) до 325 мм (12,80 дюймов), с шагом крепления 12,7 мм (0,5 дюймов)

Вес 1,34 г/см (0,120 унций/дюйм)

Профиль 5,84 мм (0,230 дюймов) x 7,32 мм (0,288 дюймов)

Мин. расширение 8,64 мм (0,340 дюймов)

Для систем с кондуктивным охлаждением

## PRODUCT ATTRIBUTES

Product Type: PCB Retainer

Material: Алюминий

Type: Non-shafted

Thermal Performance: Good

Profile: 5.84 x 7.32 mm

Clamp Force: 181 – 226kgf

Gap Width: PCB + (8.0 - 8.9 mm)

## ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Время от времени nVent может изменять спецификации своей продукции для соответствия действующим промышленным, военным и другим соответствующим стандартам. Если иное не согласовано в письменной форме, отмененные или замененные военные спецификации могут быть сертифицированы на соответствие последним или заменяющим спецификациям. Продукты, произведенные в соответствии с такими спецификациями, будут считаться полностью соответствующими требованиям независимо от того, были ли вы уведомлены о таких модификациях, даже если они отличаются от начальной спецификации или тех спецификаций, которые упоминаются заказчиком.

## WARNING

nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including Chromium (hexavalent compounds), which is known to the State of California to cause cancer and reproductive health issue. For more information, go to [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov).

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab  
Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Our powerful portfolio of brands:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE