

260 Фиксатор для печатных плат с высоким усилием зажима

CATALOG NUMBER

MEN260HC-5.80ETM2



Как и все стержневые фиксаторы Card-Lok, серия 260HC имеет рифленую стержневую конструкцию для более равномерного усилия зажима по всей длине Card-Lok, сохраняя при этом выравнивание клина и корпуса для более легкой установки.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including Chromium (hexavalent compounds), which is known to the State of California to cause cancer and reproductive health issue. For more information, go to www.P65Warnings.ca.gov.

FEATURES

Профиль 6,35 мм (0,250 дюймов) x 6,86 мм (0,270 дюймов)

Вес 0,95 г/см (0,085 унций/дюйм)

Длина 96,5 мм (3,80 дюймов) до 172,7 мм (6,80 дюймов), с шагом крепления 12,7 мм (0,5 дюймов)

Разнообразные варианты крепления

5-сегментные, стержневая конструкция

Среднее усилие зажима (4,80 дюймов, черное анодное покрытие) = 868 фунтов

Винтовой механизм

Макс. расширение 8,26 мм (0,325 дюймов)

Доступен с черным анодированным покрытием, с твердым черным анодированным покрытием, или химическим никелированием

Для систем с кондуктивным охлаждением

PRODUCT ATTRIBUTES

Product Type: PCB Retainer
Material: Алюминий
Type: Shafted, High Clamp Force
Thermal Performance: Better
Profile: 6.35 x 6.26 mm
Clamp Force: 272kgf
Gap Width: PCB + (7.0 - 7.9 mm)

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Время от времени nVent может изменять спецификации своей продукции для соответствия действующим промышленным, военным и другим соответствующим стандартам. Если иное не согласовано в письменной форме, отмененные или замененные военные спецификации могут быть сертифицированы на соответствие последним или заменяющим спецификациям. Продукты, произведенные в соответствии с такими спецификациями, будут считаться полностью соответствующими требованиям независимо от того, были ли вы уведомлены о таких модификациях, даже если они отличаются от начальной спецификации или тех спецификаций, которые упоминаются заказчиком.

WARNING

nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including Chromium (hexavalent compounds), which is known to the State of California to cause cancer and reproductive health issue. For more information, go to www.P65Warnings.ca.gov.

North America	Europe	Asia	Middle East & India
All locations	Straubenhardt, Germany	Shanghai, China	Dubai, United Arab Emirates
+1.763.422.2661	+49.7082.794.0	+86.21.2412.6943	+971.4.378.1700
Chat with us:	Betschdorf, France	Qingdao, China	Bangalore, India
nvent.com/schroff	+33.3.88.90.64.90	+86.532.8771.6101	+91.80.6715.2001
	Warsaw, Poland	Singapore	Istanbul, Turkey
	+48.22.209.98.35	+65.6768.5800	+90.216.250.7374
	Assago, Italy	Shin-Yokohama, Japan	Chat with us:
	+39.02.932.7141	+81.45.476.0271	nvent.com/schroff
	Chat with us:	Chat with us:	
	nvent.com/schroff	nvent.com/schroff	



Our powerful portfolio of brands:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE