

Комплект 19-дюймового блочного каркаса EurorasPRO для объединительной платы, усиленный, возможно дооснащение экранированием

Задний горизонтальный рельс для монтажа объединительной платы с изолирующей полосой



CERTIFICATIONS



FEATURES

Горизонтальный рельс типа H "heavy"

Устойчивость к ударным нагрузкам и вибрации до 5 g

IP 20 в соответствии с IEC 60529

Протокол испытаний на устойчивость к ударным нагрузкам и вибрации: немецкие железнодорожные стандарты BN 411002, BN 411003

Внутренние и внешние размеры соответствуют IEC 60297-3-100, -101, IEEE 1101.1

Макс. вес устанавливаемого оборудования до 15 кг

Вариант исполнения без передних ручек

Поставляется в компактной плоской упаковке

SPECIFICATIONS

Material:	Алюминий
Finish:	Anodized; Passivated
EMC Shielding:	Нет
Product Type:	Subrack/Chassis

Table 1/3						
Catalog Number	Rack Height	Глубина мм	Package Quantity	For Mounting	Board Depth	EMC Gasket Type
24563-161	3U	175mm	1	Объединительная плата	160mm	Textile
24563-162	3U	235mm	1	Объединительная плата	160mm, 220mm	Textile
24563-163	3U	295mm	1	Объединительная плата	160mm, 220mm, 280mm	Textile
24563-164	3U	355mm	1	Объединительная плата	160mm, 220mm, 280mm, 340mm	Textile
24563-461	6U	175mm	1	Объединительная плата	160mm	Textile
24563-462	6U	235mm	1	Объединительная плата	160mm, 220mm	Textile
24563-463	6U	295mm	1	Объединительная плата	160mm, 220mm, 280mm	Textile
24563-464	6U	355mm	1	Объединительная плата	160mm, 220mm, 280mm, 340mm	Textile

Table 2/3						
Catalog Number	Shock and Vibration Tolerance	Handle Included	Mounting	Complies With	Rack Width	Static Load
24563-161	5g (force)	Нет	Rack	IEC 60297-3-103	84HP	15kg
24563-162	5g (force)	Нет	Rack	IEC 60297-3-103	84HP	15kg
24563-163	5g (force)	Нет	Rack	IEC 60297-3-103	84HP	15kg

CatalogNumber	Shock and Vibration Tolerance	HandleIncluded	Mounting	Complies With	Rack Width	Static Load
24563-164	5g (force)	Нет	Rack	IEC 60297-3-103	84HP	15kg
24563-461	5g (force)	Нет	Rack	IEC 60297-3-103	84HP	15kg
24563-462	5g (force)	Нет	Rack	IEC 60297-3-103	84HP	15kg
24563-463	5g (force)	Нет	Rack	IEC 60297-3-103	84HP	15kg
24563-464	5g (force)	Нет	Rack	IEC 60297-3-103	84HP	15kg

Table 3/3

Catalog Number	Quick Ship
24563-161	No
24563-162	No
24563-163	No
24563-164	No
24563-461	No
24563-462	No
24563-463	No
24563-464	No

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Индивидуальная конфигурация: широкий выбор вариантов по высоте, ширине и глубине; направляющие для самых разных применений; выбор вариантов внутреннего оснащения, принадлежностей и монтажного материала.

WARNING

nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Our powerful portfolio of brands:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE