


Комплект 19-дюймового блочного каркаса EuroPacPRO для объединительной платы, усиленный, с экранированием



Блочный каркас с ЭМС-экранированием для монтажа объединительной платы, типа Н "heavy" с приштампованными боковыми стенками.

CERTIFICATIONS



FEATURES

Блочный каркас с боковой стенкой типа Н («heavy»), 19" кронштейн надежно закреплен на боковой стенке (холодносварное соединение Tox)

Доступны модификации, включающие вырезы, различные варианты отделки или размеры

Поставляется в компактной плоской упаковке

Алюминиевая конструкция

Горизонтальный рельс типа Н "heavy"

Задний горизонтальный рельс для монтажа объединительной платы с изолирующей полосой

ЭМС экранирующее действие 40 дБ при 1 ГГц, 30 дБ при 2 ГГц, при условии, что передняя часть закрыта экранированными передними панелями, (по VG 95373, часть 15)

Внутренние и внешние размеры соответствуют IEC 60297-3-100, -101, IEEE 1101.1

Протокол испытаний на устойчивость к ударным нагрузкам и вибрации: немецкие железнодорожные стандарты BN 411002, BN 411003

IP 20 в соответствии с IEC 60529

SPECIFICATIONS

Material: Алюминий
Finish: Anodized; Passivated
Product Type: Subrack/Chassis
EMC Shielding: Да

Table 1/3						
Catalog Number	Rack Height	Глубина мм (D)	Package Quantity	For Mounting	Board Depth	Gasket Type
24563-172	3U	235mm	1	Объединительная плата	160mm, 220mm	Textile EMC
24563-173	3U	295mm	1	Объединительная плата	160mm, 220mm, 280mm	Textile EMC
24563-174	3U	355mm	1	Объединительная плата	160mm, 220mm, 280mm	Textile EMC
24563-472	6U	235mm	1	Объединительная плата	160mm, 220mm	Textile EMC
24563-473	6U	295mm	1	Объединительная плата	160mm, 220mm, 280mm	Textile EMC
24563-474	6U	355mm	1	Объединительная плата	160mm, 220mm, 280mm	Textile EMC

Table 2/3						
Catalog Number	Shock and Vibration Tolerance	Handle Included	Mounting	Complies With	Rack Width	Static Load
24563-172	5g (force)	Нет	Rack	IEC 60297-3-103	84HP	15kg
24563-173	5g (force)	Нет	Rack	IEC 60297-3-103	84HP	15kg
24563-174	5g (force)	Нет	Rack	IEC 60297-3-103	84HP	15kg
24563-472	5g (force)	Нет	Rack	IEC 60297-3-103	84HP	15kg
24563-473	5g (force)	Нет	Rack	IEC 60297-3-103	84HP	15kg
24563-474	5g (force)	Нет	Rack	IEC 60297-3-103	84HP	15kg


Table 3/3

Catalog Number	Quick Ship
24563-172	No
24563-173	No
24563-174	No
24563-472	No
24563-473	No
24563-474	No

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Индивидуальная конфигурация: широкий выбор вариантов по высоте, ширине и глубине; направляющие для самых разных применений; выбор вариантов внутреннего оснащения, принадлежностей и монтажного материала.

DIAGRAMS



WARNING

nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Our powerful portfolio of brands:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE