

Комплект 19-дюймового блочного каркаса EurorasPRO для объединительной платы, типа "rugged", с экранированием



Блочный каркас с усиленными горизонтальными рейками и боковыми панелями для монтажа объединительных плат.

CERTIFICATIONS



FEATURES

Блочный каркас с боковой панелью и горизонтальной рейкой, тип R «прочный» с 3 крепежными отверстиями для повышения устойчивости (+60% в сравнении с 2 крепежными отверстиями «тяжелых» реек)

Алюминиевая конструкция

Задняя горизонтальная рейка для монтажа объединительной платы с изоляционной полоской. Специальные переходные рейки позволяют монтировать модули с кондуктивным охлаждением

Внутренние и внешние размеры соответствуют IEC 60297-3-100, -101, - 102, -103, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10

ЭМС экранирующее действие 40 дБ при 1 ГГц, 30 дБ при 2 ГГц, при условии, что передняя часть закрыта экранированными передними панелями, (по VG 95373, часть 15)

IP 20 в соответствии с IEC 60529

Испытаны на устойчивость к ударным нагрузкам и вибрации согласно MIL 167, IEC 61587 DL 3, MIL 810 G, MIL 901D. Устойчивы к ударным нагрузкам и вибрации во всех трех осевых направлениях.

Поставляется в компактной плоской упаковке

Возможны дополнительные изменения, например, дополнительные вырезы или отверстия, Возможны различные варианты отделки или размеры. По запросу для установки в шкаф могут быть использованы блочные каркасы с телескопическими направляющими.

SPECIFICATIONS

Material:	Алюминий
Finish:	Anodized; Passivated
Product Type:	Subrack/Chassis
EMC Shielding:	Да

Table 1/3

Catalog Number	Rack Height	Глубина мм	Package Quantity	For Mounting	Board Depth	EMC Gasket Type
24567-149	3U	295mm	1	Объединительная плата	160mm	Textile
24567-449	6U	295mm	1	Объединительная плата	160mm	Textile

Table 2/3

Catalog Number	Shock and Vibration Tolerance	Handle Included	Mounting	Complies With	Rack Width	Static Load
24567-149	25g (force)	Да	Rack	IEC 60297-3-103, IEEE 1101.10, IEEE 1101.11, MIL 167, MIL 810 G, MIL 901 D, IEC 61587 DL3	84HP	25kg
24567-449	25g (force)	Да	Rack	IEC 60297-3-103, IEEE 1101.10, IEEE 1101.11, MIL 167, MIL 810 G, MIL 901 D, IEC 61587 DL3	84HP	25kg

Table 3/3

Catalog Number	Quick Ship
24567-149	No
24567-449	No

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Отчеты об испытаниях онлайн.

Индивидуальная конфигурация: широкий выбор вариантов по высоте, ширине и глубине; направляющие для самых разных применений; выбор вариантов внутреннего оснащения, принадлежностей и монтажного материала.

WARNING

nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Our powerful portfolio of brands:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE