


Комплект 19-дюймового блочного каркаса EurorasPRO для объединительной платы, с экранированием



ЭМС-экранированный блочный каркас для установки объединительной платы, задняя сторона закрыта задней панелью.

CERTIFICATIONS



FEATURES

Блочный каркас с боковой стенкой типа F («гибкий»), передний 19-дюймовый кронштейн входит в комплект поставки, 19-дюймовый кронштейн с регулируемой глубиной заказывается отдельно

Поставляется в компактной плоской упаковке

Доступны модификации, включающие вырезы, различные варианты отделки или размеры

ЭМС экранирующее действие 40 дБ при 1 ГГц, 30 дБ при 2 ГГц, при условии, что передняя часть закрыта экранированными передними панелями, (по VG 95373, часть 15)

IP 20 в соответствии с IEC 60529

Алюминиевая конструкция

Внутренние и внешние размеры соответствуют IEC 60297-3-100, -101, IEEE 1101.1

Задний горизонтальный рельс для монтажа объединительной платы с изолирующей полосой

Горизонтальная рейка типа «light»

SPECIFICATIONS

Material: Алюминий
Finish: Anodized; Passivated
Product Type: Subrack/Chassis
EMC Shielding: Да

Table 1/2						
Catalog Number	Rack Height	Глубина мм (D)	Package Quantity	For Mounting	Board Depth	Gasket Type
24563-142	3U	235mm	1	Объединительная плата	160mm, 220mm	Textile EMC
24563-143	3U	295mm	1	Объединительная плата	160mm, 220mm, 280mm	Textile EMC
24563-144	3U	355mm	1	Объединительная плата	160mm, 220mm, 280mm	Textile EMC
24563-145	3U	415mm	1	Объединительная плата	160mm, 220mm, 280mm	Textile EMC
24563-146	3U	475mm	1	Объединительная плата	160mm, 220mm, 280mm	Textile EMC
24563-442	6U	235mm	1	Объединительная плата	160mm, 220mm	Textile EMC
24563-443	6U	295mm	1	Объединительная плата	160mm, 220mm, 280mm	Textile EMC
24563-444	6U	355mm	1	Объединительная плата	160mm, 220mm, 280mm	Textile EMC
24563-445	6U	415mm	1	Объединительная плата	160mm, 220mm, 280mm	Textile EMC
24563-446	6U	475mm	1	Объединительная плата	160mm, 220mm, 280mm	Textile EMC


Table 2/2						
Catalog Number	Handle Included	Mounting	Complies With	Rack Width	Static Load	Quick Ship
24563-142	Нет	Rack	IEC 60297-3-103	84HP	11kg	No

CatalogNumber	HandleIncluded	Mounting	Complies With	Rack Width	Static Load	Quick Ship
24563-143	Нет	Rack	IEC 60297-3-103	84HP	11kg	No
24563-144	Нет	Rack	IEC 60297-3-103	84HP	11kg	No
24563-145	Нет	Rack	IEC 60297-3-103	84HP	11kg	No
24563-146	Нет	Rack	IEC 60297-3-103	84HP	11kg	No
24563-442	Нет	Rack	IEC 60297-3-103	84HP	11kg	No
24563-443	Нет	Rack	IEC 60297-3-103	84HP	11kg	No
24563-444	Нет	Rack	IEC 60297-3-103	84HP	11kg	No
24563-445	Нет	Rack	IEC 60297-3-103	84HP	11kg	No
24563-446	Нет	Rack	IEC 60297-3-103	84HP	11kg	No

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Индивидуальная конфигурация: широкий выбор вариантов по высоте, ширине и глубине; направляющие для самых разных применений; выбор вариантов внутреннего оснащения, принадлежностей и монтажного материала.

DIAGRAMS



WARNING

nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Our powerful portfolio of brands:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE