


EuropacPRO 19" Subrack Kit for Railway, возможно дооснащение экранированием, SNCF



Блочный каркас для применения в железнодорожных системах, соответствует стандарту SNCF, неэкранированный вариант.

CERTIFICATIONS



FEATURES

В применении у SNCF, EuropacPRO-fer, испытан по нормам NF F 61-005 и NF F 60-002

19-дюймовый кронштейн жестко соединен с боковой стенкой (приштампован) и особенно подходит для работы с высокими механическими нагрузками (вибростойкий)

Боковая направляющая в соответствии со стандартом NFF облегчает установку блочного каркаса в шкаф или стойку. Крепление 19" кронштейна на два раза по два винта придает дополнительную надежность (стандарт NFF)

IP 20 в соответствии с IEC 60529

Доступны модификации, включающие вырезы, различные варианты отделки или размеры

Поставляется в компактной плоской упаковке

Алюминиевая конструкция

Горизонтальный рельс типа H "heavy"

SPECIFICATIONS

Static Load: 15kg

Material:	Алюминий
Finish:	Anodized; Passivated
Complies With:	IEC 60297-3-103; SNCF NFF 61005; SNCF NFF 60002
EMC Shielding:	Нет
Product Type:	Subrack/Chassis

Table 1/2						
Catalog Number	Rack Height	Rack Width	Глубина мм	Package Quantity	For Mounting	Board Depth
21500-070	6U	36HP	320mm	1	Объединительная плата	220mm
21500-027	6U	84HP	320mm	1	Объединительная плата	220mm
21500-067	3U	36HP	320mm	1	Объединительная плата	220mm
21500-029	3U	84HP	320mm	1	Объединительная плата	220mm

Table 2/2						
Catalog Number	Gasket Type	Shock and Vibration Tolerance	Handle Included	Mounting	Certifications	Quick Ship
21500-070	Textile EMC	5g (force)	Да	Rack	RoHS	No
21500-027	Textile EMC	5g (force)	Да	Rack	RoHS, SNCF	No
21500-067	Textile EMC	5g (force)	Да	Rack	RoHS	No
21500-029	Textile EMC	5g (force)	Да	Rack	RoHS, SNCF	No

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Отчеты об испытаниях доступны онлайн.

Fer = ferroviaire = французские железные дороги, 1 T = 4 HP = 20,32 мм Монтажная рама для блочных каркасов, нержавеющая сталь, 9 T или 21 T по запросу.

Монтажная рама для блочных каркасов, нержавеющая сталь, 9 T или 21 T по запросу.

Индивидуальная конфигурация: широкий выбор вариантов по высоте, ширине и глубине; направляющие для самых разных применений; выбор вариантов внутреннего оснащения, принадлежностей и монтажного материала.

WARNING

nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Our powerful portfolio of brands:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE