


Задний кожух EuropacPRO для ЭМС-пружины из нержавеющей стали



Задний кожух используется в качестве экранированной задней стенки, и для него требуется пространство 60 мм. Поэтому, если используется задний кожух, то глубина боковой стенки должна быть на 60 мм больше глубины печатной платы. Контакт между задним кожухом и горизонтальными рейками обеспечивает уплотнитель из нержавеющей стали для защитной крышки. Таким образом, никакого дополнительного ЭМС-уплотнения не требуется. Задний кожух не может использоваться одновременно с задним угловым профилем.

CERTIFICATIONS



FEATURES

Задний кожух используется в качестве экранированной задней заглушки. Для заднего кожуха требуется пространство 60 мм. Поэтому, если используется задний кожух, то глубина боковой стенки должна быть на 60 мм больше глубины печатной платы. Пример: Для печатной платы глубиной 160 мм используется боковая стенка (с задним кожухом) 235 мм (175 мм + 60 мм)

Контакт между задним кожухом и горизонтальными рейками обеспечивает уплотнитель из нержавеющей стали для защитной крышки. Таким образом, никакого дополнительного ЭМС-уплотнения не требуется

Задний кожух не может использоваться одновременно с задним угловым профилем

Для обеспечения ЭМС-экранирования ЭМС-прокладка для горизонтальной рейки заказывается отдельно.

SPECIFICATIONS

Material:	Алюминий
Product Type:	Крышка
Product Family:	EuropacPRO
Finish:	Passivated
Type:	Rear Hood
Works With:	Блочный каркас

Table 1/1

Catalog Number	Rack Height	Rack Width	Package Quantity	Quick Ship
34561-750	3U	42HP	1	No
34561-752	3U	84HP	1	No
34561-763	6U	63HP	1	No
34561-764	6U	84HP	1	No

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Required quantity of screws per rear hood: 3 U subrack 10 screws; 6 U subrack 16 screws.

WARNING

nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Our powerful portfolio of brands:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE