

передняя панель, с экранированием, шарниры снизу

Передняя панель из U-образного профиля откидывается снизу для установки текстильного уплотнителя.



CERTIFICATIONS



FEATURES

Передняя панель из U-образного профиля откидывается под углом 135° (кроме RatiopacPRO)

Позволяет выполнять монтаж на горизонтальных рейках

с экранированием, передняя панель из U-образного профиля с текстильным ЭМС-уплотнителем

Подходит для блочных каркасов EuropacPRO и корпусов RatiopacPRO, PropacPRO, CompacPRO)

SPECIFICATIONS

Глубина мм (D):	2.5mm
Material:	Алюминий
Finish:	Anodized; Passivated
Аксессуар Тип:	Передняя панель
Product Type:	Передняя панель
Type:	Front Panel without Handle

Table 1/3

Catalog Number	Rack Height	Rack Width	Package Quantity	Mounting	Gasket Type	Front Finish
----------------	-------------	------------	------------------	----------	-------------	--------------

20848-608	3U	28HP	1	Hinged, Bottom	Textile EMC	Anodized
20848-599	3U	42HP	1	Hinged, Bottom	Textile EMC	Anodized
20848-600	3U	63HP	1	Hinged, Bottom	Textile EMC	Anodized
20848-605	4U	42HP	1	Hinged, Bottom	Textile EMC	Anodized
20848-696	6U	28HP	1	Hinged, Bottom	Textile EMC	Anodized
20848-601	3U	84HP	1	Hinged, Bottom	Textile EMC	Anodized
20848-602	6U	42HP	1	Hinged, Bottom	Textile EMC	Anodized
20848-606	4U	63HP	1	Hinged, Bottom	Textile EMC	Anodized
20848-607	4U	84HP	1	Hinged, Bottom	Textile EMC	Anodized
20848-603	6U	63HP	1	Hinged, Bottom	Textile EMC	Anodized
20848-604	6U	84HP	1	Hinged, Bottom	Textile EMC	Anodized

Table 2/3

Catalog Number	Rear Finish	Treated Edges	Complies With	EMC Shielding	Высота мм (H)	Ширина мм (W)
20848-608	Conductive	Нет	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No (Retrofittable)	128.4mm	141.9mm
20848-599	Conductive	Нет	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No (Retrofittable)	128.4mm	213mm
20848-600	Conductive	Нет	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No (Retrofittable)	128.4mm	319.7mm
20848-605	Conductive	Нет	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No (Retrofittable)	172.9mm	213mm
20848-696	Conductive	Нет	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No (Retrofittable)	261.8mm	141.9mm

CatalogNumber	Rear Finish	Treated Edges	Complies With	EMC Shielding	Высота мм (H)	Ширина мм(W)
20848-601	Conductive	Нет	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No (Retrofittable)	128.4mm	426.4mm
20848-602	Conductive	Нет	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No (Retrofittable)	261.8mm	213mm
20848-606	Conductive	Нет	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No (Retrofittable)	172.9mm	319.7mm
20848-607	Conductive	Нет	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No (Retrofittable)	172.9mm	426.4mm
20848-603	Conductive	Нет	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No (Retrofittable)	261.8mm	319.7mm
20848-604	Conductive	Нет	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No (Retrofittable)	261.8mm	426.4mm

Table 3/3

Catalog Number	Quick Ship
20848-608	No
20848-599	No
20848-600	No
20848-605	No
20848-696	No
20848-601	No
20848-602	No
20848-606	No
20848-607	No
20848-603	No

