

# 19-дюймовое шасси Inpac



The nVent SCHROFF Inpac chassis, provides electronics protection for 19" and individual electronic assemblies and also can be used for desktop applications.

## CERTIFICATIONS



## FEATURES

Комплект заземления поставляется дополнительно

RAL 7030, отделка порошковым покрытием

Для монтажа 19" или нестандартных компонентов (монтажная панель)

Три ряда вентиляционных слотов в основании для впуска воздуха

Алюминиевая конструкция с литой передней и задней рамками

IP 20 в соответствии с IEC 60529

Внешние размеры соответствуют IEC 60297-3-101

Соединения защитного заземления соответствуют: DIN EN 50178/VDE 0160, DIN EN 62368-1/VDE 0805, DIN EN 61010-1/VDE 0411 part 1, DIN EN 61010-1A2/VDE 0411 part 1/A1

Доступны модификации с выемками или окрашиванием

## SPECIFICATIONS

|                        |        |
|------------------------|--------|
| <b>Rack Width:</b>     | 84HP   |
| <b>Product Type:</b>   | Корпус |
| <b>Product Family:</b> | Inpac  |

Table 1/2

| Catalog Number | Rack Height | Глубина мм | Package Quantity | Mounting | Complies With   | EMC Shielding |
|----------------|-------------|------------|------------------|----------|-----------------|---------------|
| 10828-151      | 3U          | 254.5mm    | 1                | Rack     | IEC 60297-3-101 | Нет           |
| 10828-152      | 3U          | 314.5mm    | 1                | Rack     | IEC 60297-3-101 | Нет           |
| 10828-153      | 3U          | 374.5mm    | 1                | Rack     | IEC 60297-3-101 | Нет           |
| 10828-154      | 3U          | 434.5mm    | 1                | Rack     | IEC 60297-3-101 | Нет           |
| 10828-156      | 4U          | 254.5mm    | 1                | Rack     | IEC 60297-3-101 | Нет           |
| 10828-157      | 4U          | 314.5mm    | 1                | Rack     | IEC 60297-3-101 | Нет           |
| 10828-158      | 4U          | 374.5mm    | 1                | Rack     | IEC 60297-3-101 | Нет           |
| 10828-159      | 4U          | 434.5mm    | 1                | Rack     | IEC 60297-3-101 | Нет           |
| 10828-168      | 6U          | 374.5mm    | 1                | Rack     | IEC 60297-3-101 | Нет           |
| 10828-169      | 6U          | 434.5mm    | 1                | Rack     | IEC 60297-3-101 | Нет           |
| 10828-171      | 2U          | 254.5mm    | 1                | Rack     | IEC 60297-3-101 | Нет           |
| 10828-172      | 2U          | 314.5mm    | 1                | Rack     | IEC 60297-3-101 | Нет           |
| 10828-173      | 2U          | 374.5mm    | 1                | Rack     | IEC 60297-3-101 | Нет           |

Table 2/2

| Catalog Number | Finish        | Material        | Static Load | Quick Ship |
|----------------|---------------|-----------------|-------------|------------|
| 10828-151      | Powder Coated | Алюминий, Сталь | 15kg        | No         |
| 10828-152      | Powder Coated | Алюминий, Сталь | 15kg        | No         |
| 10828-153      | Powder Coated | Алюминий, Сталь | 15kg        | No         |

| Catalog Number | Finish        | Material        | Static Load | Quick Ship |
|----------------|---------------|-----------------|-------------|------------|
| 10828-154      | Powder Coated | Алюминий, Сталь | 15kg        | No         |
| 10828-156      | Powder Coated | Алюминий, Сталь | 15kg        | No         |
| 10828-157      | Powder Coated | Алюминий, Сталь | 15kg        | No         |
| 10828-158      | Powder Coated | Алюминий, Сталь | 15kg        | No         |
| 10828-159      | Powder Coated | Алюминий, Сталь | 15kg        | No         |
| 10828-168      | Powder Coated | Алюминий, Сталь | 15kg        | No         |
| 10828-169      | Powder Coated | Алюминий, Сталь | 15kg        | No         |
| 10828-171      | Powder Coated | Алюминий, Сталь | 15kg        | No         |
| 10828-172      | Powder Coated | Алюминий, Сталь | 15kg        | No         |
| 10828-173      | Powder Coated | Алюминий, Сталь | 15kg        | No         |

## ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

При установке 19-дюймовых компонентов максимальное монтажное пространство составляет 75 HP.

В комплект поставки входят винты для крепления задней и передней панели.

Крышка и панель основания доступны в других цветах.

## WARNING

nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)



Our powerful portfolio of brands:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**