


Передняя панель U-образная для вставного модуля со статической трапецевидной ручкой



Передняя панель из U-образного профиля. Позволяет установку статической трапецевидной ручки с пластиковым или алюминиевым профилем. Передняя панель может быть экранирована текстильным уплотнителем.

CERTIFICATIONS



FEATURES

Вертикальные стойки: алюминиевый профиль, лицевая поверхность анодированная, тыльная поверхность электропроводящая, запрессованный центрирующий штифт, нержавеющая сталь

Передняя панель, U-образный профиль, с возможностью экранирования

SPECIFICATIONS

Material:	Алюминий
Finish:	Anodized; Passivated
Аксессуар Тип:	Передняя панель
Product Type:	Передняя панель

Type: Front Panel for Handle (PIU)

EMC Shielding: No (Retrofittable)

Table 1/3

Catalog Number	Rack Height	Rack Width	Package Quantity	Handle Type	Mounting	Gasket Type
30849-086	3U	3HP	1	Трапецевидной ручкой, антистатическ, Aluminum Profile	Screw-on Front	Textile EMC
30849-087	3U	4HP	1	Трапецевидной ручкой, антистатическ, Aluminum Profile	Screw-on Front	Textile EMC
30849-088	3U	5HP	1	Трапецевидной ручкой, антистатическ, Aluminum Profile	Screw-on Front	Textile EMC
30849-097	6U	3HP	1	Трапецевидной ручкой, антистатическ, Aluminum Profile	Screw-on Front	Textile EMC
30849-089	3U	6HP	1	Трапецевидной ручкой, антистатическ, Aluminum Profile	Screw-on Front	Textile EMC
30849-091	3U	8HP	1	Трапецевидной ручкой, антистатическ, Aluminum Profile	Screw-on Front	Textile EMC
30849-090	3U	7HP	1	Трапецевидной ручкой, антистатическ, Aluminum Profile	Screw-on Front	Textile EMC
30849-098	6U	4HP	1	Трапецевидной ручкой, антистатическ, Aluminum Profile	Screw-on Front	Textile EMC

CatalogNumber	Rack Height	Rack Width	Package Quantity	Handle Type	Mounting	Gasket Type
30849-092	3U	10HP	1	Трапецевидной ручкой, антистатическ, Aluminum Profile	Screw-on Front	Textile EMC
30849-093	3U	12HP	1	Трапецевидной ручкой, антистатическ, Aluminum Profile	Screw-on Front	Textile EMC
30849-099	6U	5HP	1	Трапецевидной ручкой, антистатическ, Aluminum Profile	Screw-on Front	Textile EMC
30849-100	6U	6HP	1	Трапецевидной ручкой, антистатическ, Aluminum Profile	Screw-on Front	Textile EMC
30849-101	6U	7HP	1	Трапецевидной ручкой, антистатическ, Aluminum Profile	Screw-on Front	Textile EMC
30849-102	6U	8HP	1	Трапецевидной ручкой, антистатическ, Aluminum Profile	Screw-on Front	Textile EMC
30849-103	6U	10HP	1	Трапецевидной ручкой, антистатическ, Aluminum Profile	Screw-on Front	Textile EMC
30849-104	6U	12HP	1	Трапецевидной ручкой, антистатическ, Aluminum Profile	Screw-on Front	Textile EMC

Table 2/3

Catalog Number	Front Finish	Rear Finish	Treated Edges	Complies With	Глубина мм	Высота мм
30849-086	Anodized	Conductive	Нет	IEC 60297-3-101	2.5mm	128.4mm

CatalogNumber	Front Finish	Rear Finish	Treated Edges	Complies With	Глубина мм	Высота мм
30849-087	Anodized	Conductive	Нет	IEC 60297-3-101	2.5mm	128.4mm
30849-088	Anodized	Conductive	Нет	IEC 60297-3-101	2.5mm	128.4mm
30849-097	Anodized	Conductive	Нет	IEC 60297-3-101	2.5mm	261.8mm
30849-089	Anodized	Conductive	Нет	IEC 60297-3-101	2.5mm	128.4mm
30849-091	Anodized	Conductive	Нет	IEC 60297-3-101	2.5mm	128.4mm
30849-090	Anodized	Conductive	Нет	IEC 60297-3-101	2.5mm	128.4mm
30849-098	Anodized	Conductive	Нет	IEC 60297-3-101	2.5mm	261.8mm
30849-092	Anodized	Conductive	Нет	IEC 60297-3-101	2.5mm	128.4mm
30849-093	Anodized	Conductive	Нет	IEC 60297-3-101	2.5mm	128.4mm
30849-099	Anodized	Conductive	Нет	IEC 60297-3-101	2.5mm	261.8mm
30849-100	Anodized	Conductive	Нет	IEC 60297-3-101	2.5mm	261.8mm
30849-101	Anodized	Conductive	Нет	IEC 60297-3-101	2.5mm	261.8mm
30849-102	Anodized	Conductive	Нет	IEC 60297-3-101	2.5mm	261.8mm
30849-103	Anodized	Conductive	Нет	IEC 60297-3-101	2.5mm	261.8mm
30849-104	Anodized	Conductive	Нет	IEC 60297-3-101	2.5mm	261.8mm

Table 3/3

Catalog Number	Ширина мм	Quick Ship
30849-086	14.9mm	No
30849-087	20mm	No

Catalog Number	Ширина мм	Quick Ship
30849-088	25mm	No
30849-097	14.9mm	No
30849-089	30.1mm	No
30849-091	40.3mm	No
30849-090	35.2mm	No
30849-098	20mm	No
30849-092	50.5mm	No
30849-093	60.6mm	No
30849-099	25mm	No
30849-100	30.1mm	No
30849-101	35.2mm	No
30849-102	40.3mm	No
30849-103	50.5mm	No
30849-104	60.6mm	No

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Профильный ЭМС-уплотнитель заказывается отдельно.

Обратите внимание, что поставки доступны в указанных стандартных товарных партиях (товарная партия, например, 5 шт., 10 шт., 50 шт. и т. д.). Другие объемы заказов (например, 2 шт.) могут округляться вверх до следующего возможного размера стандартной товарной партии.

WARNING

nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Our powerful portfolio of brands:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE