


Пластиковая ручка статическая трапецевидной формы, черный



Статическая пластиковая ручка трапецевидной формы черного цвета может быть установлена на переднюю панель для извлечения печатной платы.

CERTIFICATIONS



FEATURES

С отдельной идентификационной табличкой, алюминий 1,5 мм

Ручка, поликарбонат, UL 94 V-0

SPECIFICATIONS

Works With:	Передние панели
Product Type:	Ручка
Material:	Polycarbonate

Type: Static

Table 1/2

Catalog Number	Rack Width	Package Quantity	Handle Type	Flammability Rating	Color	Complies With
20808-082	7HP	1	Трапециевидной ручкой, антистатическ	UL® 94V-0	Черный	EN 45545-2, R22-R24, HL3, IEC 60297-3-101
20808-088	21HP	1	Трапециевидной ручкой, антистатическ	UL® 94V-0	Черный	EN 45545-2, R22-R24, HL3, IEC 60297-3-101
20808-089	28HP	1	Трапециевидной ручкой, антистатическ	UL® 94V-0	Черный	EN 45545-2, R22-R24, HL3, IEC 60297-3-101
20808-090	40HP	1	Трапециевидной ручкой, антистатическ	UL® 94V-0	Черный	EN 45545-2, R22-R24, HL3, IEC 60297-3-101
20808-091	42HP	1	Трапециевидной ручкой, антистатическ	UL® 94V-0	Черный	EN 45545-2, R22-R24, HL3, IEC 60297-3-101
20808-080	5HP	1	Трапециевидной ручкой, антистатическ	UL® 94V-0	Черный	EN 45545-2, R22-R24, HL3, IEC 60297-3-101
20808-081	6HP	1	Трапециевидной ручкой, антистатическ	UL® 94V-0	Черный	EN 45545-2, R22-R24, HL3, IEC 60297-3-101
20808-083	8HP	1	Трапециевидной ручкой, антистатическ	UL® 94V-0	Черный	EN 45545-2, R22-R24, HL3, IEC 60297-3-101
20808-084	9HP	1	Трапециевидной ручкой, антистатическ	UL® 94V-0	Черный	EN 45545-2, R22-R24, HL3, IEC 60297-3-101
20808-085	10HP	1	Трапециевидной ручкой, антистатическ	UL® 94V-0	Черный	EN 45545-2, R22-R24, HL3, IEC 60297-3-101

CatalogNumber	Rack Width	Package Quantity	Handle Type	Flammability Rating	Color	Complies With
20808-086	12HP	1	Трапециевидной ручкой, антистатическ	UL® 94V-0	Черный	EN 45545-2, R22-R24, HL3, IEC 60297-3-101
20808-087	14HP	1	Трапециевидной ручкой, антистатическ	UL® 94V-0	Черный	EN 45545-2, R22-R24, HL3, IEC 60297-3-101
20809-396	3HP	1	Трапециевидной ручкой, антистатическ	UL® 94V-0	Черный	EN 45545-2, R22-R24, HL3, IEC 60297-3-101
20809-397	4HP	1	Трапециевидной ручкой, антистатическ	UL® 94V-0	Черный	EN 45545-2, R22-R24, HL3, IEC 60297-3-101

Table 2/2

Catalog Number	Ширина мм (W)	Quick Ship
20808-082	34.1mm	No
20808-088	105.2mm	No
20808-089	140.8mm	No
20808-090	201.8mm	No
20808-091	212mm	No
20808-080	24mm	No
20808-081	29mm	No
20808-083	39.2mm	No
20808-084	44.3mm	No
20808-085	49.4mm	No


Catalog Number	Ширина мм (W)	Quick Ship
20808-086	59.6mm	No
20808-087	69.7mm	No
20809-396	13.8mm	No
20809-397	18.9mm	No

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Обратите внимание, что поставки доступны в указанных стандартных товарных партиях (товарная партия, например, 5 шт., 10 шт., 50 шт. и т. д.). Другие объемы заказов (например, 2 шт.) могут округляться вверх до следующего возможного размера стандартной товарной партии.

Не может использоваться вместе с фиксирующим зажимом (21101-239).

DIAGRAMS



WARNING

nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Our powerful portfolio of brands:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE