


Пластиковая ручка статическая трапецевидной формы, серый



Статическая пластиковая ручка трапецевидной формы серого цвета может быть установлена на лицевую панель для извлечения печатной платы.

CERTIFICATIONS



FEATURES

С отдельной идентификационной табличкой, алюминий 1,5 мм

Ручка, поликарбонат, UL 94 V-0

SPECIFICATIONS

Works With:	Передние панели
Product Type:	Ручка
Material:	Polyphenylene Ether

Type: Static

Table 1/2

Catalog Number	Rack Width	Package Quantity	Handle Type	Flammability Rating	Color	Color Code
20808-062	8HP	1	Трапецевидной ручкой, антистатическ	UL® 94V-0	Light Grey	RAL 7035
20808-004	10HP	1	Трапецевидной ручкой, антистатическ	UL® 94V-0	Light Grey	RAL 7035
20808-067	28HP	1	Трапецевидной ручкой, антистатическ	UL® 94V-0	Light Grey	RAL 7035
20808-009	40HP	1	Трапецевидной ручкой, антистатическ	UL® 94V-0	Серый	
20808-068	42HP	1	Трапецевидной ручкой, антистатическ	UL® 94V-0	Light Grey	RAL 7035
20808-012	61HP	1	Трапецевидной ручкой, антистатическ	UL® 94V-0	Серый	
20808-003	5HP	1	Трапецевидной ручкой, антистатическ	UL® 94V-0	Light Grey	RAL 7035
20808-060	6HP	1	Трапецевидной ручкой, антистатическ	UL® 94V-0	Light Grey	RAL 7035
20808-061	7HP	1	Трапецевидной ручкой, антистатическ	UL® 94V-0	Light Grey	RAL 7035
20808-063	9HP	1	Трапецевидной ручкой, антистатическ	UL® 94V-0	Серый	
20808-064	12HP	1	Трапецевидной ручкой, антистатическ	UL® 94V-0	Light Grey	RAL 7035
20808-065	14HP	1	Трапецевидной ручкой, антистатическ	UL® 94V-0	Light Grey	RAL 7035
20808-066	21HP	1	Трапецевидной ручкой, антистатическ	UL® 94V-0	Light Grey	RAL 7035

CatalogNumber	Rack Width	Package Quantity	Handle Type	Flammability Rating	Color	Color Code
20809-294	3HP	1	Трапециевидной ручкой, антистатическ	UL® 94V-0	Light Grey	RAL 7035
20809-295	4HP	1	Трапециевидной ручкой, антистатическ	UL® 94V-0	Light Grey	RAL 7035

Table 2/2

Catalog Number	Complies With	Глубина мм (D)	Высота мм (H)	Ширина мм (W)	Quick Ship
20808-062	EN 45545-2, R22-R24, HL3, IEC 60297-3-101	14mm	15.4mm	39.2mm	No
20808-004	EN 45545-2, R22-R24, HL3, IEC 60297-3-101	14mm	15.4mm	49.4mm	No
20808-067	EN 45545-2, R22-R24, HL3, IEC 60297-3-101	14mm	15.4mm	140.8mm	No
20808-009	EN 45545-2, R22-R24, HL3, IEC 60297-3-101			201.8mm	No
20808-068	EN 45545-2, R22-R24, HL3, IEC 60297-3-101	14mm	15.4mm	212mm	No
20808-012	EN 45545-2, R22-R24, HL3, IEC 60297-3-101			308.5mm	No
20808-003	EN 45545-2, R22-R24, HL3, IEC 60297-3-101	14mm	15.4mm	24mm	No
20808-060	EN 45545-2, R22-R24, HL3, IEC 60297-3-101	14mm	15.4mm	29mm	No
20808-061	EN 45545-2, R22-R24, HL3, IEC 60297-3-101	14mm	15.4mm	34.1mm	No
20808-063	EN 45545-2, R22-R24, HL3, IEC 60297-3-101			44.3mm	No
20808-064	EN 45545-2, R22-R24, HL3, IEC 60297-3-101	14mm	15.4mm	59.6mm	No


Catalog Number	Complies With	Глубина мм (D)	Высота мм (H)	Ширина мм (W)	Quick Ship
20808-065	EN 45545-2, R22-R24, HL3, IEC 60297-3-101	14mm	15.4mm	69.7mm	No
20808-066	EN 45545-2, R22-R24, HL3, IEC 60297-3-101	14mm	15.4mm	105.2mm	No
20809-294	EN 45545-2, R22-R24, HL3, IEC 60297-3-101	16.3mm	15.4mm	13.8mm	No
20809-295	EN 45545-2, R22-R24, HL3, IEC 60297-3-101	16.3mm	15.4mm	18.9mm	No

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Обратите внимание, что поставки доступны в указанных стандартных товарных партиях (товарная партия, например, 5 шт., 10 шт., 50 шт. и т. д.). Другие объемы заказов (например, 2 шт.) могут округляться вверх до следующего возможного размера стандартной товарной партии.

Не может использоваться вместе с фиксирующим зажимом (21101-239).

DIAGRAMS



WARNING

nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Our powerful portfolio of brands:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE