

Механизированный регулирующий клапан для задней двери RackChiller Rear Door

Data Solutions



Этот 2-ходовой регулирующий клапан позволяет RackChiller Rear Door регулировать охлаждающий поток на основании требований к охлаждению. Он питается от напряжения 24 В пост. тока непосредственно от контроллера RackChiller Rear Door.

CERTIFICATIONS



FEATURES

2-ходовой клапан с предварительно установленным электродвигателем/приводом

24 В пост. тока, подаваемые непосредственно контроллером охладителя

Внутренняя резьба BSPT 1 дюйм, включены адаптеры для резьбы BSPP 1 1/4 дюйма

PN16: давление до 16 бар

Низкое сопротивление потоку с коэффициентом расхода клапана 16

SPECIFICATIONS

Table 1/1

Catalog Number	Package Quantity
23130-607	1

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Требуется контроллер для RackChiller Rear Door. Он входит в комплект поставки варианта исполнения с активным охлаждением, используйте 23130-594 для варианта исполнения с пассивным охлаждением.

Для безотказной работы рекомендуется использовать набор для подвода воды и дополнительные принадлежности.

WARNING

nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.



Our powerful portfolio of brands:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE