

панель электропитания, США

Data Solutions



Компактная модульная конструкция панели электропитания с множеством функциональных элементов. Распределительный блок питания с алюминиевым шасси размером 1 U x 1 U легко интегрируется в шкаф с розетками стандарта США.

CERTIFICATIONS



FEATURES

Возможен горизонтальный и вертикальный монтаж

При установке панель электропитания можно развернуть в любую сторону (с шагом 90°)

Сетевой кабель 2 м, штекер американского исполнения

Панели электропитания с розетками американского исполнения

Монтажная высота 1 U

115 В, 15 А

В соответствии с UL-498

SPECIFICATIONS

Material:	Алюминий; Polyamide
Color:	Серый
Product Type:	Панели электропитания

Table 1/2

Catalog Number	Socket Type	Socket Quantity	Switched Outlets	Voltage AC	Package Quantity	Глубина мм
60110-240	USA	11	Нет	115V	1	44mm
60110-241	USA	15	Нет	115V	1	44mm
60110-242	USA	11	Да	115V	1	44mm

Table 2/2

Catalog Number	Finish	Длина мм
60110-240	Anodized	438.5mm
60110-241	Anodized	947.5mm
60110-242	Anodized	438.5mm

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Кронштейн для вертикального монтажа заказывается отдельно.

WARNING

nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.



Our powerful portfolio of brands:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE