

Cable Entry Gland Plate Sealing Plug, CEAS

Sealing plugs for the CEP cable entry series.



INDUSTRY STANDARDS

UL94 V-0 Flammability; File No. E61997

NEMA Type 1, 12, 4x (indoor only)

CE

IP66

FEATURES

Finish: White

Pack quantity: 25 pcs

Description: The CEAS sealing plugs make it easy to close pierced, unused holes in CEP cable entries. The geometry of the head prevents the ingress of spray water or dust and ensures an IP66 protection rating

Temperature resistance: -40°C to +120°C

Flammability: UL94 V-0

Protection: IP66

Material: Polyamide 6.6

SPECIFICATIONS

Table 1/1						
Catalog Number	Высота мм	Ширина мм	Глубина мм	Product Family	Material	Finish
CEAS02	2mm	2mm	18mm	организация укладки кабелей	Polyamide	Необработанные
CEAS03	3mm	3mm	18mm	организация укладки кабелей	Polyamide	Необработанные
CEAS04	4mm	4mm	18mm	организация укладки кабелей	Polyamide	Необработанные
CEAS05	5mm	5mm	18mm	организация укладки кабелей	Polyamide	Необработанные
CEAS06	6mm	6mm	18mm	организация укладки кабелей	Polyamide	Необработанные
CEAS07	7mm	7mm	18mm	организация укладки кабелей	Polyamide	Необработанные
CEAS09	9mm	9mm	18mm	организация укладки кабелей	Polyamide	Необработанные
CEAS10	10mm	10mm	18mm	организация укладки кабелей	Polyamide	Необработанные
CEAS11	11mm	11mm	18mm	организация укладки кабелей	Polyamide	Необработанные
CEAS12	12mm	12mm	18mm	организация укладки кабелей	Polyamide	Необработанные
CEAS13	13mm	13mm	18mm	организация укладки кабелей	Polyamide	Необработанные
CEAS14	14mm	14mm	18mm	организация укладки кабелей	Polyamide	Необработанные
CEAS15	15mm	15mm	18mm	организация укладки кабелей	Polyamide	Необработанные
CEAS16	16mm	16mm	18mm	организация укладки кабелей	Polyamide	Необработанные
CEAS17	17mm	17mm	18mm	организация укладки кабелей	Polyamide	Необработанные

Catalog Number	Высота мм	Ширина мм	Глубина мм	Product Family	Material	Finish
CEAS22	22mm	22mm	18mm	организация укладки кабелей	Polyamide	Необработанный
CEAS08	8mm	8mm	18mm	организация укладки кабелей	Polyamide	Необработанный

WARNING

nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.



Our powerful portfolio of brands:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE