

Interscale с кондуктивным охлаждением для Embedded NUC, высота 34 мм, ширина 112 мм, глубина 107 мм

CATALOG NUMBER

14820-701



Компактный корпус Small Form Factor с интегрированной системой защиты от электромагнитных помех и кондуктивным охлаждением для плат eNUC, спроектированный на базе инновационной и гибкой платформы nVent SCHROFF Interscale.

CERTIFICATIONS



STANDARDIZATION
GROUP FOR
EMBEDDED
TECHNOLOGIES

FEATURES

Корпус модульной конструкции, состоящий из 3 частей (собственно корпуса, верхней крышки и передней панели)

Встроенная защита от ЭМС

Соответствие стандарту SDT.03 embeddedNUC <http://www.sget.org/standards.html>

Специальные вырезы под печатные платы NUC IES MB95 (<http://en.ies.de/>)

Прочная конструкция, требующая всего двух винтов

Перфорированные боковые стенки для пассивного охлаждения

Установленные шпильки для крепления печатных плат

Цвет RAL 7016

Доступны другие размеры, формы и размещение вырезов, трафаретная печать

PRODUCT ATTRIBUTES

Product Type: Small Form Factor Case
Product Family: Interscale
Тип: Настольный корпус
Высота мм: 34mm
Ширина мм: 112mm
Глубина мм: 106.5mm
Material: Алюминий
Color: Anthracite Grey
Color Code: RAL 7016
Finish: Powder Coated
Protection Rating: IP20
Cooling: С перфорацией
Package Quantity: 1
Net Weight: 0.175kg

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Модифицированные или изготавливаемые по спецификации заказчика корпуса доступны по запросу.

Совместимы только указанные принадлежности Interscale.

WARNING

nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.

North America	Europe	Asia	Middle East & India
All locations	Straubenhardt, Germany	Shanghai, China	Dubai, United Arab Emirates
+1.763.422.2661	+49.7082.794.0	+86.21.2412.6943	+971.4.378.1700
Chat with us:	Betschdorf, France	Qingdao, China	Bangalore, India
nvent.com/schroff	+33.3.88.90.64.90	+86.532.8771.6101	+91.80.6715.2001
	Warsaw, Poland	Singapore	Istanbul, Turkey
	+48.22.209.98.35	+65.6768.5800	+90.216.250.7374
	Assago, Italy	Shin-Yokohama, Japan	Chat with us:
	+39.02.932.7141	+81.45.476.0271	nvent.com/schroff
	Chat with us:	Chat with us:	
	nvent.com/schroff	nvent.com/schroff	



Our powerful portfolio of brands:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE